





#### ■ 型号命名规则 Model Number Legend

|                    |                                                                           |      |    |   |   |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----|---|---|---|
| 品牌 Brand:          | ST                                                                        | -104 | -3 | 2 | H | 2 |
| 基本型号 Basic Type:   | ST: STEIPU                                                                |      |    |   |   |   |
| 螺孔尺寸 Tap Hole:     | 104                                                                       |      |    |   |   |   |
| 螺孔尺寸 Tap Hole:     | 3: M3; 4: M4                                                              |      |    |   |   |   |
| 螺纹工艺 Thread Type:  | 1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping                         |      |    |   |   |   |
| 材质 Material:       | H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper                                                 |      |    |   |   |   |
| 电镀类型 Plating Type: | 1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating |      |    |   |   |   |

#### ■ 具体型号列表 List of Models

|             |
|-------------|
| ST-104-32H2 |
| ST-104-32H3 |
| ST-104-42H2 |
| ST-104-42H3 |

## 技术参数

- 1.黄铜材质： 额定电流35A；
- 2.表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 3.螺孔为垫片加固 M3/M4 （ 根据不同需求调整）；
- 4.外观不变形，表面无划痕， 无锐边， 去毛刺；
- 5.未标注尺寸公差直接GB/ T1184-1996H级

|    |           |    |       |       |            |                                                    |  |         |       |                      |      |        |  |  |
|----|-----------|----|-------|-------|------------|----------------------------------------------------|--|---------|-------|----------------------|------|--------|--|--|
| 盐雾 | 24h / 48h |    | 表面镀层  | 镀底亮锡  |            | STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司<br>Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd. |  |         |       |                      |      |        |  |  |
| 扭矩 | 1. 8N. m  |    | 压线螺丝  | M3/M4 |            |                                                    |  |         |       |                      |      |        |  |  |
|    |           |    |       |       |            | 品 名<br>Product Name                                |  | PCB接线端子 |       | 型 号<br>Product model |      | ST-104 |  |  |
| 标记 | 处数        | 分区 | 更改文件号 | 签名    | 年/月/日      | 阶段标记                                               |  |         | 重量    | 比例                   | 投影类型 |        |  |  |
| 设计 |           |    | 标准化   |       | 2022/10/20 |                                                    |  |         |       | 1:1                  |      |        |  |  |
| 审核 |           |    |       |       |            | 共 1 张                                              |  |         | 第 1 张 |                      |      |        |  |  |
| 工艺 |           |    | 批准    |       |            |                                                    |  |         |       |                      |      |        |  |  |