

端子尺寸：





电路简图



Specifications:
规格：
电气额定值Electrical Rating: 16A 250V AC
环境温度Ambient temperature:T125
电气寿命Electrica llifetime:5E4 cycles
动作力Operating force:.5－1.5N
自由位置Free position:23.2±1.5mm
动作位置Operating position: 21.2±1.5mm
接触电阻Contact Resistance:≤50mΩ
耐压(Withstand Voltage)：端与端500V/60S/5mA，
端与壳1500V/60S/5mA。
绝缘电阻(Insulation Resistance)：≥100MΩ (Test Voltage 500VDC)

REVISIONS

REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A1	N/A		尺寸修正，图面升级整理图面	2024.8.2	阿树
A2	N/A		图面修正，图面升级整理图面	2024.12.2	阿树

























1转换型 SPDT



2常闭型 SPST－NC



3常开型 SPST－NO



AuGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERAuCES	

XKB Connection 星创

DESIGN	阿树	VIEW:	MODEL TYPE: MICRO SWITCH
CHECKED		UNIT: mm/in	PART NO.: DV-16-263GN-1
APPROVED		SIZE: A4	DWG NO.:

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	A1

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn