


| 序号 | 材料编码     | 材料名称及规格                                         | 数量    | 单位  |
|----|----------|-------------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | L3230009 | 1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(黑)    | 0.208 | M   |
| 2  | L3230010 | 1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(402红) | 0.208 | M   |
| 3  | L3230012 | 1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(黄)    | 0.208 | M   |
| 4  | L3230013 | 1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(绿)    | 0.208 | M   |
| 5  | T1000100 | X1255-T-PN                                      | 8     | PCS |
| 6  | Y4100003 | A1255-04P                                       | 2     | PCS |

技术要求：

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；  
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ；

测试：3) 插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；  
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5) 电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；  
6) 插头表面光滑平整，无毛刺，无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污；  
7) 金属无锈迹，无端子高低现象。



|     |            |    |            |     |                                                                                     |                                                     |                                     |                |            |
|-----|------------|----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
|     |            |    |            |     |                                                                                     |                                                     |                                     | RoHS Compliant |            |
|     |            |    |            | 图号: | 13705                                                                               | 東莞市德藝隆電子有限公司<br>DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd |                                     | 页面:            | 13 of 30   |
|     |            |    |            | 单位: | MM                                                                                  |                                                     |                                     | 日期:            | 2025-11-05 |
|     |            |    |            | 比例: | 1:1                                                                                 | 产品名称:                                               | 1.25mm超薄镀金端子线 4P 红/黑/黄/绿 双头同面 线长200 | 制图:            |            |
| A/0 | 4206-13705 |    | 2025-10-15 | 视图: |  | 规格型号:                                               |                                     | 审核:            |            |
| 版本  | 修改内容       | 绘图 | 修改日期       | 尺寸: | A4                                                                                  | 物料编码:                                               | LKS125-157128-200-4P                | 批准:            |            |