REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE







序号	品名	材质
①	0.5 Pitch D型 单槽侧插BTB公座 胶芯	LCP UL94 V-0,颜色:本色
②	0.5 Pitch D型 单槽侧插BTB公座 端子	铜合金/表面点镀金





Part No	CKT	A	B	C	D
B0510MDA33-4P	2*2	0.50	2.50	2.50	1.70
B0510MDA33-6P	2*3	1.00	3.00	3.00	2.20
B0510MDA33-8P	2*4	1.50	3.50	3.50	2.70
B0510MDA33-10P	2*5	2.00	4.00	4.00	3.20
B0510MDA33-12P	2*6	2.50	4.50	4.50	3.70
B0510MDA33-14P	2*7	3.00	5.00	5.00	4.20
B0510MDA33-16P	2*8	3.50	5.50	5.50	4.70
B0510MDA33-18P	2*9	4.00	6.00	6.00	5.20
B0510MDA33-20P	2*10	4.50	6.50	6.50	5.70
B0510MDA33-22P	2*11	5.00	7.00	7.00	6.20
B0510MDA33-24P	2*12	5.50	7.50	7.50	6.70
B0510MDA33-26P	2*13	6.00	8.00	8.00	7.20
B0510MDA33-28P	2*14	6.50	8.50	8.50	7.70
B0510MDA33-30P	2*15	7.00	9.00	9.00	8.20
B0510MDA33-32P	2*16	7.50	9.50	9.50	8.70
B0510MDA33-34P	2*17	8.00	10.00	10.00	9.20
B0510MDA33-36P	2*18	8.50	10.50	10.50	9.70
B0510MDA33-38P	2*19	9.00	11.00	11.00	10.20
B0510MDA33-40P	2*20	9.50	11.50	11.50	10.70
.....	...	...	...	...	
B0510MDA33-80P	2*40	19.50	21.50	21.50	20.70



技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:-40°C~85°C. 3.额定电压:50V,AC.

4.接触电阻:≤0.03Ω. 5.绝缘电阻:≥100MΩ

GENERAL TOLERANCE					
DIM. / TOL. x.x ±0.50 x.xx ±0.20 x.xxx ±0.10 GENERAL ANGLE: ±1.0°	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				BXCONN®
	TITLE: 0.5 Pitch D型 单槽 侧插 BTB 公座(单高3.3)				
	DWG. NO.: B0510MDA33-XP			CHECKED: MAX	
	PART NO.: B0510MDA33-XP			DRAWN: ELLA	
	UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 2	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL