REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch B型 单槽立式BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:米黄色
②	0.5 Pitch B型 单槽立式BTB母座端子	铜合金/表面镀锡/表面点镀金







技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围:-40°C~85°C.
3.额定电压:125V,AC.
4.接触电阻:≤0.02Ω.
5.绝缘电阻:≥100MΩ

Part No	CKT	A	B	C	D
B0510FBA22-10P	10	2.00	3.20	4.70	4.10
B0510FBA22-12P	12	2.50	3.70	5.20	4.60
B0510FBA22-14P	14	3.00	4.20	5.70	5.10
B0510FBA22-16P	16	3.50	4.70	6.20	5.60
B0510FBA22-18P	18	4.00	5.20	6.70	6.10
B0510FBA22-20P	20	4.50	5.70	7.20	6.60
B0510FBA22-22P	22	5.00	6.20	7.70	7.10
B0510FBA22-24P	24	5.50	6.70	8.20	7.60
B0510FBA22-26P	26	6.00	7.20	8.70	8.10
B0510FBA22-28P	28	6.50	7.70	9.20	8.60
B0510FBA22-30P	30	7.00	8.20	9.70	9.10
B0510FBA22-32P	32	7.50	8.70	10.20	9.60
B0510FBA22-34P	34	8.00	9.20	10.70	10.10
B0510FBA22-36P	36	8.50	9.70	11.20	10.60
B0510FBA22-38P	38	9.00	10.20	11.70	11.10
B0510FBA22-40P	40	9.50	10.70	12.20	11.60
B0510FBA22-44P	44	10.50	11.70	13.20	12.60
B0510FBA22-50P	50	12.00	13.20	14.70	14.10
B0510FBA22-60P	60	14.50	15.70	17.20	16.60
B0510FBA22-70P	70	17.00	18.20	19.70	19.10
B0510FBA22-80P	80	19.50	20.70	22.20	21.60





合高(H)	公座单高	母座单高
3.0	2.2	2.2
3.5	2.2	2.7
4.0	2.2	3.2
5.0	2.6	4.4



GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
x.x	±0.50
x.xx	±0.20
x.xxx	±0.10
GENERAL ANGLE:	±1.0°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 0.5 Pitch B型单槽立式BTB母座 高2.2 无焊片点镀金

DWG. NO.: B0510FBA22-XP

CHECKED: MAX

PART NO.: B0510FBA22-XP

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:
mm	none	1 of 2	A4	bxconn

APPROVED: WILL