REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE





序号	品名	材质
①	0.8 Pitch F型 单槽立式BTB公座胶芯	PA9T UL94 V−0,颜色:黑色
②	0.8 Pitch F型 单槽立式公座端子	铜合金/表面点镀金

总高(H)	公座单高(H)		母座单高(H)
	H	H1	
4.00	2.80	1.80	2.90
4.50	3.30		
5.00	3.80		
5.50	4.30	2.30	3.40
6.00	4.80		
6.50	5.30		
7.00			3.90







Part No	CKT	A	B	C	D
B0810MFA33−6P	2*3	4.30	2.80	1.60	3.40
B0810MFA33−8P	2*4	5.10	3.60	2.40	4.20
B0810MFA33−10P	2*5	5.90	4.40	3.20	5.00
B0810MFA33−12P	2*6	6.70	5.20	4.00	5.80
B0810MFA33−14P	2*7	7.50	6.00	4.80	6.60
B0810MFA33−16P	2*8	8.30	6.80	5.60	7.40
B0810MFA33−18P	2*9	9.10	7.60	6.40	8.20
B0810MFA33−20P	2*10	9.90	8.40	7.20	9.00
B0810MFA33−30P	2*15	13.90	12.40	11.20	13.00
B0810MFA33−40P	2*20	17.90	16.40	15.20	17.00
B0810MFA33−50P	2*25	21.90	20.40	19.20	21.00
B0810MFA33−60P	2*30	25.90	24.40	23.20	25.00
B0810MFA33−70P	2*35	29.90	28.40	27.20	29.00
B0810MFA33−80P	2*40	33.90	32.40	31.20	33.00
B0810MFA33−90P	2*45	37.90	36.40	35.20	37.00
B0810MFA33−100P	2*50	41.90	40.40	39.20	41.00





技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:−40°C~105°C.

3.额定电压:50V,AC.

4.接触电阻:≤0.02Ω.

5.绝缘电阻:≥500MΩ

GENERAL TOLERANCE					
DIM.	TOL.				
x.x	±0.50				
x.xx	±0.20				
x.xxx	±0.10				
GENERAL ANGLE:	±1.0°				

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 0.8 Pitch F型 单槽 立式 BTB 公座(单高3.3)

DWG. NO.: B0810MFA33−XP | CHECKED: MAX

PART NO.: B0810MFA33−XP | DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1 of 1	A4	bxconn	WILL