







SECTION A-A



2 Pin样式



Part No	CKT	A	B
ZX-XH2.54-2PWZ-BD	2	2.5	7.5
ZX-XH2.54-3PWZ-BD	3	5.0	10.0
ZX-XH2.54-4PWZ-BD	4	7.5	12.5
ZX-XH2.54-5PWZ-BD	5	10.0	15.0
ZX-XH2.54-6PWZ-BD	6	12.5	17.5
ZX-XH2.54-7PWZ-BD	7	15.0	20.0
ZX-XH2.54-8PWZ-BD	8	17.5	22.5
ZX-XH2.54-9PWZ-BD	9	20.0	25.0
ZX-XH2.54-10PWZ-BD	10	22.5	27.5
ZX-XH2.54-11PWZ-BD	11	25.0	30.0
ZX-XH2.54-12PWZ-BD	12	27.5	32.5
ZX-XH2.54-13PWZ-BD	13	30.0	35.0
ZX-XH2.54-14PWZ-BD	14	32.5	37.5
ZX-XH2.54-15PWZ-BD	15	35.0	40.0
ZX-XH2.54-16PWZ-BD	16	37.5	42.5

技术指标(Technical Index):


- 1.温度范围(Temperature range): $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$.
- 2.额定电压(Rated voltage):250V,AC.
- 3.额定电流(Rated current):3.0A AC,DC.
- 4.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 5.耐压值(Withstanding voltage):1000V AC/minute.
- 6.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.

序号	品名	材质
①	XH2.5直针WTB胶芯	LCP UL94V-0 米色 白色
②	XH2.5弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-XH2.54-NPWZ-BD	版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	XH2.5弯针WTB	页次 SHEET	1/1
			.X±0.20		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.10						单位 UNITS	MM		



CKT	B0	W	F
(2.5mm pitch)			
2	7.80	24	11.50
3	10.30		
4	12.80		

料号 PART NO.	ZX-XH2.54-NPWZ-BD	版本 REV.	A
品名 TITLE	XH2.54弯针WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			



兆星精密电子（深圳）有限公司

ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.