




线束表:

| PIN | 颜色 |
|-----|----|
| 1   | 蓝色 |
| 2   | 黄色 |
| 3   | 白色 |
| 4   | 黑色 |
| 5   | 红色 |

注意事项:

- 1. 线材: UL1007 #22AWG 蓝、黄、白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
- 2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
- 3. 电子线长200mm, 双头反向连接。
- 4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
- 5. 胶壳: HC-XHB-5Y-05
- 6. 端子: HC-XHB-T-05

Ordering Information

|    |     |         |     |         |    |     |         |     |         |    |        |           |         |    |   |   |
|----|-----|---------|-----|---------|----|-----|---------|-----|---------|----|--------|-----------|---------|----|---|---|
| HC | **  | N       | *   | -       | ** | N   | *       | -   | ***     | -  | *      | -         | L       | ** | - | * |
| 系列 | Pin | Type    | Pin | Type    | 系列 | Pin | Type    | Pin | Type    | 线规 | Colour | 线长        | 正反接     |    |   |   |
|    |     | ≡孔距     |     | ≡孔距     |    |     | ≡孔距     |     | ≡孔距     |    | ≡白色    | 200=200mm | ≡双头同向连接 |    |   |   |
|    |     | ≡=0.5mm |     | ≡=0.5mm |    |     | ≡=0.5mm |     | ≡=0.5mm |    | ≡红色    | 400=400mm | ≡双头反向连接 |    |   |   |
|    |     |         |     |         |    |     |         |     |         |    | ≡黄色    | 500=500mm |         |    |   |   |
|    |     |         |     |         |    |     |         |     |         |    | ≡黑色    |           |         |    |   |   |
|    |     |         |     |         |    |     |         |     |         |    | ≡蓝色    |           |         |    |   |   |
|    |     |         |     |         |    |     |         |     |         |    | ≡棕色    |           |         |    |   |   |
|    |     |         |     |         |    |     |         |     |         |    | ≡灰色    |           |         |    |   |   |
|    |     |         |     |         |    |     |         |     |         |    | ≡紫色    |           |         |    |   |   |

|     |                |             |                  |       |            |                                                           |                                   |       |     |
|-----|----------------|-------------|------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|
|     |                |             | GENERL TOLERANCE |       | 制 图        | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD |                                   |       |     |
|     |                |             | DIM              | TOL   | 审 核        |                                                           |                                   |       |     |
|     |                |             | X. X             | ±0.30 | 批 准        | 产品名称                                                      | XHB 胶壳 5PIN 线束 蓝/黄/白/黑/红          | 版 本   | A   |
|     |                |             | X. XX            | ±0.20 | APPROVAL   | TITLE                                                     | UL1007#22AWG L200mm 双头反向连接        | REV.  |     |
|     |                |             | X. XXX           | ±0.10 | 比 例        | 产品料号                                                      | HC-XHB5Y-XHB5Y-100722-LYWB-L200-B | 单 位   | mm  |
|     |                |             | Angle            | ±3.0° | SCALE      | PART NO.                                                  |                                   | 页 次   | 1/1 |
| 序号  | 变更内容           | 日期          | 投影               |       | Projection | 材料                                                        |                                   | SHEET |     |
| No. | MODIFY CONTENT | MODIFY DATE |                  |       |            | MATERIAL                                                  |                                   |       |     |