REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE



技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围:−25°C~85°C(含通电时的温度上升值).
3.额定电压:30V,AC/DC.
4.接触电阻:初期≤0.02Ω,环境试验后≤0.04Ω.
5.绝缘电阻: ≥100MΩ min.
6.额定电流: 0.5A ,AC/DC(使用AWG#28,O.D0.38±0.02mm).
7.耐电压: AC 200V/1分钟.

材料:

1.塑胶:LCP

型号	CKT	A	B	C	D
WF−1D008C2P	2	0.80	1.80	2.30	4.40
WF−1D008C3P	3	1.60	2.60	3.10	5.20
WF−1D008C4P	4	2.40	3.40	3.90	6.00
WF−1D008C5P	5	3.20	4.20	4.70	6.80
WF−1D008C6P	6	4.00	5.00	5.50	7.60
WF−1D008C7P	7	4.80	5.80	6.30	8.40
WF−1D008C8P	8	5.60	6.60	7.10	9.20
WF−1D008C9P	9	6.40	7.40	7.90	10.00
WF−1D008C10P	10	7.20	8.20	8.70	10.80
WF−1D008C11P	11	8.00	9.00	9.50	11.60
WF−1D008C12P	12	8.80	9.80	10.30	12.40
WF−1D008C13P	13	9.60	10.60	11.10	13.20
WF−1D008C14P	14	10.40	11.40	11.90	14.00
WF−1D008C15P	15	11.20	12.20	12.70	14.80
WF−1D008C16P	16	12.00	13.00	13.50	15.60
WF−1D008C17P	17	12.80	13.80	14.30	16.40
WF−1D008C18P	18	13.60	14.60	15.10	17.20
WF−1D008C19P	19	14.40	15.40	15.90	18.00
WF−1D008C20P	20	15.20	16.20	16.70	18.80
WF−1D008C21P	21	16.00	17.00	17.50	19.60
WF−1D008C22P	22	16.80	17.80	18.30	20.40
WF−1D008C23P	23	17.60	18.60	19.10	21.20
WF−1D008C24P	24	18.40	19.40	19.90	22.00
WF−1D008C25P	25	19.20	20.20	20.70	22.80







GENERAL TOLERANCE					
DIM.	TOL.				
x.x	±0.30				
x.xx	±0.25				
x.xxx	±0.15				
GENERAL	ANGLE:				
x.°	±5°				
x.x°	±1°				
x.xx°					

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 0.8 Pitch C型 WTB公头胶壳

DWG. NO.: WF−1D008CXP | CHECKED: MAX

PART NO.: WF−1D008CXP | DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1of 1	A4	bxconn	WILL