





High photosynthesis 合高(H)	The female seat neight 母座单高(H1)	The male seat neight 公座单高(H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9





适用线路板

Part No	CKT	A	B	C	D	E
BTB0.8-GH1.0-8PALT1	8	2.40	3.45	5.10	4.20	4.00
BTB0.8-GH1.0-10PALT1	10	3.20	4.25	5.90	5.00	
BTB0.8-GH1.0-12PALT1	12	4.00	5.05	6.70	5.80	
BTB0.8-GH1.0-14PALT1	14	4.80	5.85	7.50	6.60	
BTB0.8-GH1.0-16PALT1	16	5.60	6.65	8.30	7.40	
BTB0.8-GH1.0-18PALT1	18	6.40	7.45	9.10	8.20	
BTB0.8-GH1.0-20PALT1	20	7.20	8.25	9.90	9.00	
BTB0.8-GH1.0-22PALT1	22	8.00	9.05	10.70	9.80	
BTB0.8-GH1.0-24PALT1	24	8.80	9.85	11.50	10.60	8.00
BTB0.8-GH1.0-26PALT1	26	9.60	10.65	12.30	11.40	
BTB0.8-GH1.0-28PALT1	28	10.40	11.45	13.10	12.20	
BTB0.8-GH1.0-30PALT1	30	11.20	12.25	13.90	13.00	
BTB0.8-GH1.0-32PALT1	32	12.00	13.05	14.70	13.80	
BTB0.8-GH1.0-34PALT1	34	12.80	13.85	15.50	14.60	
BTB0.8-GH1.0-36PALT1	36	13.6	14.65	16.30	15.40	
BTB0.8-GH1.0-38PALT1	38	14.40	15.45	17.10	16.20	
BTB0.8-GH1.0-40PALT1	40	15.20	16.25	17.90	17.00	
BTB0.8-GH1.0-44PALT1	44	16.80	17.85	19.50	18.60	
BTB0.8-GH1.0-50PALT1	50	19.20	20.25	21.90	21.00	
BTB0.8-GH1.0-60PALT1	60	23.20	24.25	25.90	25.00	
BTB0.8-GH1.0-70PALT1	70	27.20	28.25	29.90	29.00	
BTB0.8-GH1.0-80PALT1	80	31.20	32.25	33.90	33.00	
BTB0.8-GH1.0-100PALT1	100	39.20	40.25	41.90	41.00	

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围:-40° C～85° C.
3. 额定电压:125V, AC.
4. 接触电阻:≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻:≥100MΩ

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED

X.±0.50	±1°
.X±0.20	
.XX±0.10	

MANUFACTURE DWG

HMTCONN 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd

PART NO.	BTB0.8-GH1.0-NPALT1
TITLE:	0.8 Pitch双槽立式 BTB公座业务图(单高1.0)
DESIGN:	James
CHED:	Talen
APPD:	Sophia
CUSTOMER	
SIZE	A4
UNITS	MM
SCALE	N:A
SHEET	1/1