






SECTION A-A

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 125V, AC/DC。
4. 额定电流: 2.0A AC DC (AWG#24, 0. D1. 4mm MAX)
5. 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
7. 耐电压: 500V AC/Minute



序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
①	MX2.0 Pitch B型卧式 WTB胶芯	PA9T UL94 V-0, 颜色: 本色
②	MX2.0 Pitch B型卧式 WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	MX2.0 Pitch B型卧式 WTB焊片	铜合金/表面镀锡

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
XY-MX2.0-2A61	2	10.90	4.80	2.00
XY-MX2.0-3A61	3	12.60	6.80	4.00
XY-MX2.0-4A61	4	14.60	8.80	6.00
XY-MX2.0-5A61	5	16.60	10.80	8.00
XY-MX2.0-6A61	6	18.60	12.80	10.00
XY-MX2.0-7A61	7	20.60	14.80	12.00
XY-MX2.0-8A61	8	22.60	16.80	14.00
XY-MX2.0-9A61	9	24.60	18.80	16.00
XY-MX2.0-10A61	10	26.60	20.80	18.00
XY-MX2.0-11A61	11	28.60	22.80	20.00
XY-MX2.0-12A61	12	30.60	24.80	22.00
XY-MX2.0-13A61	13	32.60	26.80	24.00
XY-MX2.0-14A61	14	34.60	28.80	26.00
XY-MX2.0-15A61	15	36.60	30.80	28.00

DIMENSION IN mm

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

X.±0.50	.XXX ±0.05	APR.	Alex
.X ±0.20		CHK.	Jack
.XX ±0.10	±1°	DRA.	Can

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd

TITLE: MX2.0 Pitch B型WTB

DWG NO. XY-MX2.0-NA61

PROJ.



CUSTOMER DRAWING

SIZE A4



SCALE 1:1

SHEET 1/1



REV. A





2P





3P





4P





5P



6P





7P





8P



DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APR.	TITLE: MX2.0 Pitch 2.0mm间距		
X.±0.50	.XXX ±0.05	Alex	DWG NO. XY-MX2.0-NA61		
.X ±0.20		CHK. Jack	PROJ.  CUSTOMER DRAWING		
.XX ±0.10	±1°	DRA. Can	SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1
			REV. A		





9P





10P



11P






12P




13P

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APR.	TITLE: MX2.0 Pitch 板对板连接器		
X.±0.50	.XXX ±0.05	Alex	DWG NO. XY-MX2.0-NA61		
.X ±0.20		CHK. Jack	PROJ.  CUSTOMER DRAWING		
.XX ±0.10	±1°	DRA. Can	SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1 REV. A



14P



15P

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
X.±0.50	.XXX ±0.05	APR. Alex	TITLE: MX2.0 Pitch 间距2.0mm		
.X ±0.20		CHK. Jack	DWG NO. XY-MX2.0-NA61		
.XX ±0.10	±1°	DRA. Can	PROJ.		CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1 / 1 REV. A