客户图

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE



Note:

1: Material(材料）:
Barrel: Brass C3604（针管：黄铜 C3604）
Plunger: Brass C3604 （针头：黄铜 C3604）
Spring: SUS304 （弹簧：SUS304）

2: Plating(电镀）:
Barrel: 3u' Au over 50~80u' Ni(针管：镀金3u'，镍底50~80u'。）
Plunger: 3u' Au over 50~80'u Ni（针头：镀金3u'，镍底50~80u'。）
Spring: No plated（弹簧：不电镀）

3: Electrical(电气特性）:
Rated Current & Voltage: DC 12V;1A（额定电压&电流：直流12V,1A）
Contact Resistance: 50 mohm Max. at working height.
接触电阻：最大50毫欧（在工作高度状态下）

4: Mechanical(机械性能）:
Force: 150g±20% at working height.（150g±20% 在工作高度）。
Durability: 10.000 cycles(min)（寿命：10000次）

5: WorkTemperture(工作环境):
Withstanding Higt Temperature: 280℃
Operational Temperature: －40℃~ ＋85℃

深圳市鑫扬泽电子有限公司
HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM
TEL:0755-28773277 FAX:0755-28891353

SCALE:	N/A	UNIT	mm
SHEET:	1 of 1	PROJECTION	
DATE:	2023.6.1	VER.	A

THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :

LENGTH		ANGLE	
X.XX	±0.05mm	X.XX	±0.50°
X.X	±0.10mm	X.X	±1.00°
X.	±0.20mm	X.	±2.00°

DESIGNED BY:		DWG. NO.	YZP0388-25085-03
CHECKED BY:		TITLE:	Pogo Pin
APPROVED BY:			