

										<table><tr><td>产品型号</td><td></td></tr><tr><td>订货号</td><td></td></tr><tr><td>客户名称</td><td></td></tr><tr><td>客户料号</td><td></td></tr><tr><td>外观</td><td>基座</td></tr><tr><td>颜色</td><td>按钮</td></tr><tr><td>备注</td><td></td></tr></table>		产品型号		订货号		客户名称		客户料号		外观	基座	颜色	按钮	备注																								
产品型号																																																
订货号																																																
客户名称																																																
客户料号																																																
外观	基座																																															
颜色	按钮																																															
备注																																																
21±0.2 17±0.2 21±0.2 13.5±0.2 10A 125V AC 6A 250V AC 0.6 7±0.1 15±0.2 12.2±0.2 3.78±0.1 4.7 BX RY1-101 1 2 19±0.2 技术要求 1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象； 2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。 <table><tr><td colspan="2">借 (通) 用</td></tr><tr><td colspan="2">件 登 记</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">旧底图总号</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">底 图 总 号</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">签 字</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>日 期</td><td>设计</td></tr><tr><td>制 图</td><td></td></tr><tr><td>档 案 员</td><td>日 期</td></tr><tr><td>审 核</td><td></td></tr><tr><td>工 艺</td><td></td></tr></table> KCD1-101-3P-P 深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD <table><tr><td>图 样 标 记</td><td>重 量</td><td>比 例</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2:1</td></tr><tr><td colspan="2">共 张</td><td>第 张</td></tr></table>												借 (通) 用		件 登 记				旧底图总号				底 图 总 号				签 字				日 期	设计	制 图		档 案 员	日 期	审 核		工 艺		图 样 标 记	重 量	比 例			2:1	共 张		第 张
借 (通) 用																																																
件 登 记																																																
旧底图总号																																																
底 图 总 号																																																
签 字																																																
日 期	设计																																															
制 图																																																
档 案 员	日 期																																															
审 核																																																
工 艺																																																
图 样 标 记	重 量	比 例																																														
		2:1																																														
共 张		第 张																																														