REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE





技术指标:

1.温度范围:−25°C~85°C.
2.额定电压:50V AC,DC.
3.耐电压:500V AC/minute.
4.接触电阻:≤20mΩ .
5.绝缘电阻:≥100MΩ.
6.额定电流:1.5A AC,DC.

材质:

1.塑胶:LCP,黑色





Part No	CKT	A	B	C
WF−1D120A2P	2	3.10	1.20	2.60
WF−1D120A3P	3	4.30	2.40	3.80
WF−1D120A4P	4	5.50	3.60	5.00
WF−1D120A5P	5	6.70	4.80	6.20
WF−1D120A6P	6	7.90	6.00	7.40
WF−1D120A7P	7	9.10	7.20	8.60
WF−1D120A8P	8	10.30	8.40	9.80
WF−1D120A9P	9	11.50	9.60	11.00
WF−1D120A10P	10	12.70	10.80	12.20
WF−1D120A11P	11	13.90	12.00	13.40
WF−1D120A12P	12	15.10	13.20	14.60

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
x.	±0.50
x.x	±0.20
x.xx	±0.10
GENERAL ANGLE:	±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 1.2Pitch B型 电池座公头胶壳

DWG. NO.: WF−1D120AXP

CHECKED: MAX

PART NO.: WF−1D120AXP

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:
mm	none	1 of 1	A4	bxconn

APPROVED: WILL