REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE











Part No	CKT	A	B	C	D
WF-1F120B2P	2	4.20	1.20	2.65	3.64
WF-1F120B3P	3	5.40	2.40	3.85	4.84
WF-1F120B4P	4	6.60	3.60	5.05	6.04
WF-1F120B5P	5	7.80	4.80	6.25	7.24
WF-1F120B6P	6	9.00	6.00	7.45	8.44
WF-1F120B7P	7	10.20	7.20	8.65	9.64
WF-1F120B8P	8	11.40	8.40	9.85	10.84
WF-1F120B9P	9	12.60	9.60	11.05	12.04
WF-1F120B10P	10	13.80	10.80	12.25	13.24
WF-1F120B11P	11	15.00	12.00	13.45	14.44
WF-1F120B12P	12	16.20	13.20	14.65	15.64

序号	品名	材质
1	1.2 Pitch B型2代电池座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色
2	1.2 Pitch B型2代电池座端子	铜合金/表面镀金
3	1.2 Pitch B型2代电池座焊片	铜合金/表面镀金

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围:-25°C~85°C.
3.额定电压:50V AC,DC.
4.耐电压:500V AC/minute.
5.接触电阻:≤20mΩ.
6.绝缘电阻:≥100MΩ.
7.额定电流:1.5A AC,DC.

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
x.	±0.30
x.x	±0.20
x.xx	±0.10
GENERAL ANGLE:	±1°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 1.20 Pitch B型 卧式电池座

DWG. NO.: WF-1F120BXP | CHECKED: MAX

PART NO.: WF-1F120BXP | DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED:
mm	none	1 of 1	A4	bxconn	WILL