

## 特点

- 提供各种螺纹
- 完全防尘
- 极佳的防水性
- 由高质量尼龙 66 制成
- 随附锁紧螺母

## RS M25 Pro 电缆固定头、带锁紧螺母、尼龙、IP68

RS 号: 822-9763



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性

RS PRO 推出的一系列公制螺纹电缆固定头可提供出色的应力消除和电缆保护功能。电缆格兰头可用于将电缆安装在预钻孔中。电缆格兰头简单易用，常被电气工程师用于建筑领域。每个固定头的防护等级均达 IP68，确保电缆能够耐受室外和其他恶劣环境。所有型号均高度可靠且品质卓越。

### 一般规格

螺纹尺寸	M25
材料	尼龙 66
颜色	黑色
随附锁紧螺母	是的
包装尺寸	10
应用	带精密内部构件的机械、电信、流量计、水下发电机

### 机械规格

最大电缆直径	18mm
最小电缆直径	13mm
螺纹长度 L2	29.4mm
密封件 B1	18.4mm
凸出长度 L1	15.2mm
螺母 L3	22.3mm
螺纹内径 D2	18.6mm
螺纹外径 D1	25mm

### 操作环境规格

最低工作温度	-60°C
最高工作温度	85°C
工作温度范围:	-60 至 +85°C

### 保护类别

ip 等级	IP68
-------	------

### 认证

合规性 / 认证	en 61340
符合标准	ul 94 v-2



RS PART NUMBER	DESCRIPTION	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Cable Range	COLOR	Packsize
8229739	round topCable GlandM12 x 1.5 Grey IP68	12	8.3	8.9	7.9	19.8	13.6	3~6.5	GREY	10
8229748	round topCable GlandM16 x 1.5 Grey IP68	16	10.9	10.5	15.5	23.4	16.9	5~10		
8229741	round topCable GlandM20 x 1.5 Grey IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229757	round topCable GlandM20S x 1.5 GreyIP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229745	round topCable GlandM25 x 1.5 Grey IP68	25	18.8	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		
8229751	round topCable GlandM25S x 1.5 GreyIP68	25	18.8	18.4	10	29.4	22.3	13~18		
8229754	round topCable GlandM32 x 1.5 Grey IP68	32	26	25	14.7	34.5	25.7	18~25	WHITE	
8229767	round topCable GlandM16 x 1.5 White IP68	16	10.9	10.5	15.5	23.4	16.9	5~10		
8229776	round topCable GlandM20 x 1.5 White IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229782	round topCable GlandM20S x 1.5 WhiteIP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229779	round topCable GlandM25 x 1.5 White IP68	25	18.8	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		
8229785	round topCable GlandM25S x 1.5 WhiteIP68	25	18.8	18.4	10	29.4	22.3	13~18		
8229773	round topCable GlandM32 x 1.5 White IP68	32	26	25	14.7	34.5	25.7	18~25	BLACK	
8229760	round topCable GlandM20S x 1.5 BlackIP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229763	round topCable GlandM25S x 1.5 BlackIP68	25	18.8	18.4	10	29.4	22.3	13~18	RED	
8229789	round topCable GlandM20 x 1.5 Red IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229798	round topCable GlandM25 x 1.5 Red IP68	25	18.8	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		

