ROHS

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE

技术指标(Technical Index):

1. 塑件材质：LCP UL94-V0
2. 端子材质：磷青铜,镀锡/镀金
3. 焊片材质：磷青铜，镀锡/镀金
4. 温度范围(Temperature range)：-25° C～85° C.
5. 额定电压(Rated voltage)：50V，AC/DC(=等效).
6. 接触电阻(Contact resistance)：≤0.03Ω.
7. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥500MΩ.
8. 耐压：200V/1 Minute.



8PIN







SECTION A—A



适用扁平电缆



PCB Layout

COSTOMER DRAWING					
DRAWING			深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO.,LTD		
CHECKED					
APPROVED					
TOLERANCES ARE			TITLE	FPC连接器1.0间距8PIN抽屉式下接（卧贴）	REV. A
30-150	±0.35	ANGLE	PART NO.	LAIL-FPC-BX01-8P1.0-W	UNITS mm
10-30	±0.2				
5-10	±0.15	±3°	DWG. NO.		Projection
0-5	±0.1				