








技术指标:

1. 塑件表面应光洁, 无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 100V, AC/DC.
4. 额定电流: 2.0A AC DC (AWG#24, 0.D1.28mm MAX)
5. 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$.
6. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$.
7. 耐电压: 500V AC/Minute

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
BX-MX1.5-2PWT	2	7.30	4.40	1.50	5.90
BX-MX1.5-3PWT	3	8.80	5.90	3.00	7.40
BX-MX1.5-4PWT	4	10.30	7.40	4.50	8.90
BX-MX1.5-5PWT	5	11.80	8.90	6.00	10.40
BX-MX1.5-6PWT	6	13.30	10.40	7.50	11.90
BX-MX1.5-7PWT	7	14.80	11.90	9.00	13.40
BX-MX1.5-8PWT	8	16.30	13.40	10.50	14.90
BX-MX1.5-9PWT	9	17.80	14.90	12.00	16.40
BX-MX1.5-10PWT	10	19.30	16.40	13.50	17.90
BX-MX1.5-11PWT	11	20.80	17.90	15.00	19.40
BX-MX1.5-12PWT	12	22.30	19.40	16.50	20.90
BX-MX1.5-13PWT	13	23.80	20.90	18.00	22.40
BX-MX1.5-14PWT	14	25.30	22.40	19.50	23.90
BX-MX1.5-15PWT	15	26.80	23.90	21.00	25.40













适用线路板(PCB LAYOUT)

序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
①	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB触芯	PA9T UL94 V-0 颜色:本色
②	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB焊片	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-MX1.5-NPWT	版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°		品名 TITLE	MX1.5 Pitch B型卧式WTB	页次 SHEET	1/1
			.X±0.20		审核 CHECK	客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.10		核准 APPROVAL				
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	













2P

3P

4P

5P

6P









7P

8P

9P

10P





制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-MX1.5-NPWT	版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°					品名 TITLE	MX1.5 Pitch B型卧式WTB	页次 SHEET	1/1
			.X±0.20						客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.10						核准 APPROVAL	JADE		
				单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博锡)				



11P

12P

13P



14P

15P

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-MX1.5-NPWT		版本 REV.	A
			X.±0.50	±1°		审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	MX1.5 Pitch B型卧式WTB		页次 SHEET	1/1	
			.X±0.20					客户料号 CUTM.NO.			 Bossie (博锡)		
			.XX±0.10										核准 APPROVAL