






SECTION A-A



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 125V, AC/DC。
4. 额定电流: 2.0A AC DC(AWG#24, 0.14mm MAX)
5. 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
7. 耐压: 500V AC/Minute









P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
ZX-MX2.0-2PWT	2	10.90	4.80	2.00
ZX-MX2.0-3PWT	3	12.60	6.80	4.00
ZX-MX2.0-4PWT	4	14.60	8.80	6.00
ZX-MX2.0-5PWT	5	16.60	10.80	8.00
ZX-MX2.0-6PWT	6	18.60	12.80	10.00
ZX-MX2.0-7PWT	7	20.60	14.80	12.00
ZX-MX2.0-8PWT	8	22.60	16.80	14.00
ZX-MX2.0-9PWT	9	24.60	18.80	16.00
ZX-MX2.0-10PWT	10	26.60	20.80	18.00
ZX-MX2.0-11PWT	11	28.60	22.80	20.00
ZX-MX2.0-12PWT	12	30.60	24.80	22.00
ZX-MX2.0-13PWT	13	32.60	26.80	24.00
ZX-MX2.0-14PWT	14	34.60	28.80	26.00
ZX-MX2.0-15PWT	15	36.60	30.80	28.00



适用线路板(PCB LAYOUT)

序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
①	MX2.0 Pitch B型卧式 WTB胶芯	PA9T UL94 V-0, 颜色:本色
②	MX2.0 Pitch B型卧式 WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	MX2.0 Pitch B型卧式 WTB焊片	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE LEO JOHN			料号 PART NO.	ZX-MX2.0-NPWT	版本 REV.	A
			X.:±0.50	±1°	审核 CHECK				品名 TITLE	MX2.0 Pitch B型卧式WTB	页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.20		核准 APPROVAL				客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.10		单位 UNITS				MM	比例 SCALE	1:1	
 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.												









2P

3P

4P

5P













6P




7P

8P


制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE LEO JOHN			料号 PART NO.	ZX-MX2.0-NPWT	版本 REV.	A
			X.:±0.50	±1°					品名 TITLE	MX2.0 Pitch B型卧式WTB	页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.20						客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.10						兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				
					核准 APPROVAL							



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE LEO JOHN			料号 PART NO.	ZX-MX2.0-NPWT	版本 REV.	A
			X.:±0.50	±1°					品名 TITLE	MX2.0 Pitch B型卧式WTB	页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.20						客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.10						核准 APPROVAL			
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			



14P



15P

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-MX2.0-NPWT	版本 REV.	A
			X.:±0.50	±1°					品名 TITLE	MX2.0 Pitch B型卧式WTB	页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.20						客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.10						兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			
					审核 CHECK	LEO						
					核准 APPROVAL	JOHN						
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			