










- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$.
 3. 额定电压: 100V AC/DC.
 4. 额定电流: 2.0A AC DC (AWG#24, 0.128mm MAX)
 5. 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$.
 6. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$.
 7. 耐压: 500V AC/Minute













P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
ZX-MX1.5-2PLT	2	7.30	4.40	1.50	5.90
ZX-MX1.5-3PLT	3	8.80	5.90	3.00	7.40
ZX-MX1.5-4PLT	4	10.30	7.40	4.50	8.90
ZX-MX1.5-5PLT	5	11.80	8.90	6.00	10.40
ZX-MX1.5-6PLT	6	13.30	10.40	7.50	11.90
ZX-MX1.5-7PLT	7	14.80	11.90	9.00	13.40
ZX-MX1.5-8PLT	8	16.30	13.40	10.50	14.90
ZX-MX1.5-9PLT	9	17.80	14.90	12.00	16.40
ZX-MX1.5-10PLT	10	19.30	16.40	13.50	17.90
ZX-MX1.5-11PLT	11	20.80	17.90	15.00	19.40
ZX-MX1.5-12PLT	12	22.30	19.40	16.50	20.90
ZX-MX1.5-13PLT	13	23.80	20.90	18.00	22.40
ZX-MX1.5-14PLT	14	25.30	22.40	19.50	23.90
ZX-MX1.5-15PLT	15	26.80	23.90	21.00	25.40

序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
①	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB 嵌芯	PA9T UL94 V-0 颜色:本色
②	MX1.5 Pitch B型立式 WTB 端子	铜合金 / 表面镀锡
③	MX1.5 Pitch B型卧式 WTB 焊片	铜合金 / 表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE
			X.: ± 0.50
			$\pm 1^{\circ}$
			X.X: ± 0.20
			X.XX: ± 0.10

制图 DRAWING	ROSE
审核 CHECK	LEO
批准 APPROVAL	JOHN
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	ZX-MX1.5-NPLT	版本 REV.	A
品名 TITLE	MX1.5 Pitch B型立式 WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			
兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			











2P

3P

4P

5P

6P




7P

8P


9P

10P


制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-MX1.5-NPLT	版本 REV.	A
			X.:±0.50	±1°		审核 CHECK	LEO					
			X.X:±0.20									
			X.XX:±0.10									
					核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
				单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1					
 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.												




11P




12P



13P



14P



15P

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-MX1.5-NPLT	版本 REV.	A
			X.:±0.50	±1°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	MX1.5 Pitch B型立式WTB	页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.20		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.10		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			