

## 特点

- 提供各种螺纹
- 完全防尘
- 极佳的防水性
- 由高质量尼龙 66 制成
- 随附锁紧螺母

## RS M20 Pro 电缆固定头、带锁紧螺母、尼龙、IP68

RS 号: 822-9757



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性

RS PRO 推出的一系列公制螺纹电缆固定头可提供出色的应力消除和电缆保护功能。电缆格兰头可用于将电缆安装在预钻孔中。电缆格兰头简单易用，常被电气工程师用于建筑领域。每个固定头的防护等级均达 IP68，确保电缆能够耐受室外和其他恶劣环境。所有型号均高度可靠且品质卓越。

### 一般规格

螺纹尺寸	M20
材料	尼龙 66
颜色	灰色
包装尺寸	10
随附锁紧螺母	是的
应用	带精密内部构件的机械、电信、流量计、水下发电机

### 机械规格

最大电缆直径	14mm
最小电缆直径	10mm
螺纹长度 L2	28.5mm
密封件 B1	14mm
凸出长度 L1	10mm
螺母 L3	18.5mm
螺纹内径 D2	15mm
螺纹外径 D1	20mm


### 保护类别

ip 等级	IP68
-------	------

认证

合规性 / 认证	en 61340
符合标准	ul 94 v-2





RS PART NUMBER	DESCRIPTION	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Cable Range	COLOR	Packsize
8229739	round top Cable Gland M12 x 1.5 Grey IP68	12	8.3	6.9	7.9	19.6	13.6	3~6.5	GREY	10
8229748	round top Cable Gland M16 x 1.5 Grey IP68	16	10.9	10.5	15.5	23.4	16.9	5~10		
8229741	round top Cable Gland M20 x 1.5 Grey IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229757	round top Cable Gland M20S x 1.5 Grey IP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229745	round top Cable Gland M25 x 1.5 Grey IP68	25	18.6	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		
8229751	round top Cable Gland M25S x 1.5 Grey IP68	25	18.6	18.4	10	29.4	22.3	13~18		
8229754	round top Cable Gland M32 x 1.5 Grey IP68	32	26	25	14.7	34.5	25.7	18~25		
8229767	round top Cable Gland M16 x 1.5 White IP68	16	10.9	10.5	15.5	23.4	16.9	5~10	WHITE	
8229776	round top Cable Gland M20 x 1.5 White IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229782	round top Cable Gland M20S x 1.5 White IP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229779	round top Cable Gland M25 x 1.5 White IP68	25	18.6	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		
8229785	round top Cable Gland M25S x 1.5 White IP68	25	18.6	18.4	10	29.4	22.3	13~18		
8229773	round top Cable Gland M32 x 1.5 White IP68	32	26	25	14.7	34.5	25.7	18~25	BLACK	
8229760	round top Cable Gland M20S x 1.5 Black IP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229763	round top Cable Gland M25S x 1.5 Black IP68	25	18.6	18.4	10	29.4	22.3	13~18	RED	
8229789	round top Cable Gland M20 x 1.5 Red IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229798	round top Cable Gland M25 x 1.5 Red IP68	25	18.6	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		