




H	
6.0	
7.0	
8.0	
8.5	
9.0	
9.5	
10.0	
10.5	
11.0	
11.5	
12.0	
12.5	
13.0	
13.5	
14.0	
18.0	













P C B 参考图



技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行　　程:0.4±0.1mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	10万次	10万次



电器原理图

序号	名称	材　料	数量	备　注
I	盖子	PPA 黑	1	清洗
H	按钮	PPA 黑	1	清洗
G	护胶膜	聚酰亚胺	1	
F	橡胶垫	橡胶	1	
E	防尘膜	聚酰亚胺	1	
D	内按钮	PPA黑	1	清洗
C	簧片	不锈钢	1	
B	基座	PPA黑	1	清洗
A	卡件	黄铜0.3	1	镀银

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

第一视角

一般公差	
>0.5-2	±0.1
>2-5	±0.2
>5以上	±0.3
角度	±1°

设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved

比例	规格型号/ Part No	12*12防水贴片
1:1		
单位	物料号/ Part No	KH-12X12X18-SMT-FS
mm		

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn　　0755-28190160