WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE







适用线路板(PCB LAYOUT)



序号	品名	材质
①	1.2 Pitch B型2代电池座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色
②	1.2 Pitch B型2代电池座端子	铜合金/表面镀锡
③	1.2 Pitch B型2代电池座焊片	铜合金/表面镀锡

Part No	CKT	A	B	C	D
XY-PE1.2-2A61-TP	2	4.20	1.20	2.65	3.64
XY-PE1.2-3A61-TP	3	5.40	2.40	3.85	4.84
XY-PE1.2-4A61-TP	4	6.60	3.60	5.05	6.04
XY-PE1.2-5A61-TP	5	7.80	4.80	6.25	7.24
XY-PE1.2-6A61-TP	6	9.00	6.00	7.45	8.44
XY-PE1.2-7A61-TP	7	10.20	7.20	8.65	9.64
XY-PE1.2-8A61-TP	8	11.40	8.40	9.85	10.84
XY-PE1.2-9A61-TP	9	12.60	9.60	11.05	12.04
XY-PE1.2-10A61-TP	10	13.80	10.80	12.25	13.24
XY-PE1.2-11A61-TP	11	15.00	12.00	13.45	14.44
XY-PE1.2-12A61-TP	12	16.20	13.20	14.65	15.64

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.温度范围:-25°C~85°C.
3.额定电压:50V AC,DC.
4.耐电压:500V AC/minute.
5.接触电阻:≤20mΩ.
6.绝缘电阻:≥100MΩ.
7.额定电流:1.5A AC,DC.



DIMENSION IN mm				
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
X.:±0.30	±1°	APR. Alex	TITLE: 1.20 Pitch B型2代电池座	
X.X:±0.20		CHK. Jack	DWG NO. XY-PE1.2-NA61-TP	
X.XX:±0.10		DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4 / SCALE 1:1	SHEET 1/1 / REV. A

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

F-RD-18A