WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE



技术指标:

1.温度范围:-25°C~85°C.
2.额定电流:5.0A AC DC.
3.额定电压:250V AC DC.
4.耐电压:1000V AC/minute.
5.接触电阻:≤20mΩ.
6.绝缘电阻:≥1000MΩ.

材质:

1.胶芯:LCP UL94V-0 黑色
2.端子:铜合金/表面镀锡
3.焊片:铜合金/表面镀锡
4.不锈钢吸盖:不锈钢

型号	CKT	A	B
XY-MX3.0-2A61	2*1	0.00	6.65
XY-MX3.0-4A61	2*2	3.00	9.65
XY-MX3.0-6A61	2*3	6.00	12.65
XY-MX3.0-8A61	2*4	9.00	15.65
XY-MX3.0-10A61	2*5	12.00	18.65
XY-MX3.0-12A61	2*6	15.00	21.65
XY-MX3.0-14A61	2*7	18.00	24.65
XY-MX3.0-16A61	2*8	21.00	27.65
XY-MX3.0-18A61	2*9	24.00	30.65
XY-MX3.0-20A61	2*10	27.00	33.65
XY-MX3.0-22A61	2*11	30.00	36.65
XY-MX3.0-24A61	2*12	33.00	39.65







PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)



DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
X.X±0.30	X.°±5°	APR. Alex	TITLE: MX3.0MM 双排带卡扣胶壳		
X.XX±0.25	X.X°±1°	CHK. Jack	DWG NO. XY-MX3.0-NA61		
			PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
X.XXX±0.15		DRA. Can	SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1 REV. A

F-RD-18A

WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE



2*1



2*2



2*3



2*4



2*5



2*6



2*7



2*8



2*9



2*10



2*11



2*12

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
X.X±0.30	X.°±5°	APR. Alex	TITLE: MX3.0MM [redacted]		
X.XX±0.25	X.X°±1°	CHK. Jack	DWG NO. XY-MX3.0-NA61		
			PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
X.XXX±0.15		DRA. Can	SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A

F-RD-18A