标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
6	4.00	6.00	24	22.00	24.00	42	40.00	42.00	60	58.00	60.00
8	6.00	8.00	26	24.00	26.00	44	42.00	44.00	62	60.00	62.00
10	8.00	10.00	28	26.00	28.00	46	44.00	46.00	64	62.00	64.00
12	10.00	12.00	30	28.00	30.00	48	46.00	48.00	66	64.00	66.00
14	12.00	14.00	32	30.00	32.00	50	48.00	50.00	68	66.00	68.00
16	14.00	16.00	34	32.00	34.00	52	50.00	52.00	70	68.00	70.00
18	16.00	18.00	36	34.00	36.00	54	52.00	54.00			
20	18.00	20.00	38	36.00	38.00	56	54.00	56.00			
22	20.00	22.00	40	38.00	40.00	58	56.00	58.00			





A-A SECTION

SPECIFICATIONS
Current Rating: 1.5 Amps
Insulation Resistance: 1000M¦ Min
Contact Resistance: 20m¦ Max
Withstanding Voltage: AC 500V
Operation Temperature: −40°to+105°
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Insrlator Material: Polyester
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30−60seconds
(255°C for5seconds)





RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

尺寸对列表			
H	PC	PB	L
5.7	2.8	9.3	10.5

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	黑色	

深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	简牛
		料号 PART NO	HC-JN200-5.7L-2x15PW-02A-Y
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1	
X :±0.30 X° :±5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW: AhYe
X.X :±0.25 X.X° :±1°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云
X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5°	版本 REV	A	批准 APPROVE: 赵亮亮