



RoHS

目錄
MAPX

設變內容
MODIFICATION

日期
DATE



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

备注:

1. 材质:

1.1 胶芯: LCP

1.2 端子: 高导铜C7025/C2680;

1.3 外壳: SUS201/SUS304, T=0.30mm;

1.4 中夹片: SUS301;

2. 主要特性:

2.1 额定电流: 3A/5A

2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX(初始值)
50mΩ MAX(测试后)

2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN

2.4 耐压测试: 100V AC R. M. S.

2.6 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)
整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)





2.7 耐久: 10000次

2.8 耐高温: SMT回流焊(峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡,
融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;

2.9 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;

3.0 盐雾测试: 24H MIN

3.1 工作温度: -30°C ~ +85°C



Signal Name	GND	SSRXp1	SSRXn1	VBUS	SBU2	Dn2	Dp2	CC2	VBUS	SSTXn2	SSTXp2	GND
PIN	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
Signal Name	GND	SSTXp1	SSTXn1	VBUS	CC1	Dp1	Dn1	SBU1	VBUS	SSRXn2	SSRXp2	GND
PIN	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12

产品图

PRODUCT CHART DWG



深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2023S40A01
X.	±0.35	X'	±5'	比例 SCALE	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座板上7.35四脚 全贴单排SMT有佳 16PINY
.X	±0.30	.X'	±2'				1:1
.XX	±0.25	.XX'	±1'	日期 DATE	核准 APPD	角法 VIEW	版本 VER
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5'	2021/03/10	黄国荣		A0


RoHS

目錄
MAPX

設定內容
MODIFICATION

日期
DATE

包裝示意图:



圆孔间距
4.00

4.00

W=16.00

16.00

客户拉出方向

自粘上带(上带剥离力0.2-1.2N)


前端

产品内标签
产品标签格式(所有包装格式一致,只需更改数量即可)


产品外标签

备注

- 1.把上下载带送入载带机进行调整,然后将产品按照指定的方式摆入下载带中,开动卷带机进行卷装(每卷包000PCS),
- 2.在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料标签装入纸箱内;每箱装15盘
- 3.纸箱用封箱带将其封好,胶带要求工字型,不可遮住标签;
- 4.如果客户对包装标签另有要求,请按客户要求作业;有未满之零数箱需用缓冲材料填充;
- 5.上载带剥离力0.2-1.2N.;



卷带盘10盘



15盘

将15盘产品放入纸箱内

纸箱规格:
34.0X34.0X32CM

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.35	X'.	±5'
.X	±0.30	.X'	±2'
.XX	±0.25	.XX'	±1'
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5'

		深圳市精拓金电子有限公司 Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.	
单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣
产品料号 PRODUCT PART NO.		产品名称 PRODUCT NO.	
卷带15盘+产品15 K装		角法 VIEW	
版本 VER		A0	