| 标 记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修 改 REVISE | 日 期 DATE | 核 准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.54 | 3.81 | 26 | 15.24 | 16.51 | 46 | 27.94 | 29.21 |
| 8 | 3.81 | 5.08 | 28 | 16.51 | 17.78 | 48 | 29.21 | 30.48 |
| 10 | 5.08 | 6.35 | 30 | 17.78 | 19.05 | 50 | 30.48 | 31.75 |
| 12 | 6.35 | 7.62 | 32 | 19.05 | 20.32 | 52 | 31.75 | 33.02 |
| 14 | 7.62 | 8.89 | 34 | 20.32 | 21.59 | 54 | 33.02 | 34.29 |
| 16 | 8.89 | 10.16 | 36 | 21.59 | 22.86 | 56 | 34.29 | 35.56 |
| 18 | 10.16 | 11.43 | 38 | 22.86 | 24.13 | 58 | 35.56 | 36.83 |
| 20 | 11.43 | 12.70 | 40 | 24.13 | 25.40 | 60 | 36.83 | 38.10 |
| 22 | 12.70 | 13.97 | 42 | 25.40 | 26.67 | | | |
| 24 | 13.97 | 15.24 | 44 | 26.67 | 27.94 | | | |







A-A SECTION

SPECIFICATIONS
Current Rating: 1.0 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30-60seconds
(255°C for5seconds)







RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

| 尺寸对列表 | | | |
|---|---|---|---|
| H | PC | PB | L |
| 4.9 | 5.8 | 5.2 | 6.5 |

| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 接触 | 铜 | 镀金 | |
| 1 | 基座 | PA6T | 黑色 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深圳市虹成电子有限公司 | | 品 名 TITLE | 简牛 |
| | | 料 号 PART NO | HC-JN127-4.9L-2x7PS-02A-Y |
| 一般公差 TOLERANCE | 比 列 SCALE | 1:1 | |
| X :±0.30 X° :±5° | 单 位 UNIT | MM | 制 图 DRAW: AhYe |
| X.X :±0.25 X.X° :±1° | 张 数 PART NO | 1 OF 1 | 审 核 CHECKED: 夏操云 |
| X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5° | 版 本 REV | A | 批 准 APPROVE: 赵亮亮 |