标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
6	2.54	3.81	26	15.24	16.51	46	27.94	29.21
8	3.81	5.08	28	16.51	17.78	48	29.21	30.48
10	5.08	6.35	30	17.78	19.05	50	30.48	31.75
12	6.35	7.62	32	19.05	20.32	52	31.75	33.02
14	7.62	8.89	34	20.32	21.59	54	33.02	34.29
16	8.89	10.16	36	21.59	22.86	56	34.29	35.56
18	10.16	11.43	38	22.86	24.13	58	35.56	36.83
20	11.43	12.70	40	24.13	25.40	60	36.83	38.10
22	12.70	13.97	42	25.40	26.67			
24	13.97	15.24	44	26.67	27.94			





A-A SECTION

SPECIFICATIONS
Current Rating: 1.0 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30-60seconds
(255°C for5seconds)





RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

尺寸对列表			
H	PC	PB	L
4.9	5.8	5.2	6.5

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	黑色	

深圳市虹成电子有限公司	品名 TITLE	简牛	
	料号 PART NO	HC-JN127-4.9L-2x6PS-02A-Y	
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1	
X :±0.30 X° :±5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW: AhYe
X.X :±0.25 X.X° :±1°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云
X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5°	版本 REV	A	批准 APPROVE: 赵亮亮