
Operation:DIP/插件式　中型　轻触开关［柄长可定制］



LTEM NO.: TS-1102-XX XXQ　(Series)

(L6.0×W6.0　TACT-SWITCH)

表面插装 DIP

正向操作 DOWN

精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE


適合環保 RoHS

邀您使用(微信)小程序
硕方电子开关&连接器选型手册
手机扫码即可进入...


Material declaration		
No.	NAME	Description
① A	拨柄	PA6T (Black)热塑性
② B	基座	PA6T (Black)热塑性
③ C	盖板	不锈钢 Q235-A
④ D	簧片	镀银&磷青铜 C5191
⑤ E	嵌件	镀银&黄铜


Technical parameter


PROJECT \ LEVEL		A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	25mA, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	30mΩ max.	50mΩ max.
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD：100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
Durable Performance	There No Load	115,000 Cycles	100,000 Cycles
	Rated Load	100,000 Cycles	850,000 Cycles
Sterage temp.		-40℃～+85℃(Operating Temp:)	
Operating Force		1.6 / 2.6N.（1N.=100gram-force）	
Heat Rrsistance		IR Reflow:255℃,5sec.	Manual:350℃,3sec.




Unit:mm









H	M
4.3mm	3.5
5.0mm	3.5
5.5mm	3.5
6.0mm	3.5
6.5mm	3.4
7.0mm	3.4
7.5mm	3.3
8.0mm	3.3
8.5mm	3.3
9.0mm	3.1
9.5mm	3.1
10.0mm	3.1
~+0.5mm	3.0
17.0mm	3.0

TS-1102 - XX XX Q
- 产品型号
- 高度 43=4.3mm 170=17.0mm
- 力度 16Q=160gf 26Q=260gf