







技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻:  $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$

| 序号 | 品名                   | 材质                         |
|----|----------------------|----------------------------|
| ①  | 0.5 Pitch双槽立式BTB母座胶芯 | PA10T<br>UL94 V-0<br>颜色:黑色 |
| ②  | 0.5 Pitch双槽立式BTB母座端子 | 铜合金/表面点镀金                  |
| ③  | 0.5 Pitch双槽立式BTB母座吸盘 | LCP UL94<br>V-0颜色:黑色.      |

| High photosynthesis<br>合高 (H) | The female seat height<br>母座单高 (H1) | The male seat height<br>公座单高 (H2) | Insertion height<br>(H3) |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 3.00                          | 2.20                                | 0.80                              | 1.60                     |
| 3.50                          | 2.20                                | 1.30                              | 1.60                     |
| 4.00                          | 3.00                                | 1.00                              | 1.90                     |
| 4.50                          | 3.50                                | 1.00                              | 1.90                     |
| 5.00                          | 4.00                                | 1.00                              | 1.90                     |
| 5.50                          | 4.50                                | 1.00                              | 1.90                     |
| 6.00                          | 4.00                                | 2.00                              | 1.90                     |
| 6.50                          | 4.50                                | 2.00                              | 1.90                     |
| 7.00                          | 3.00                                | 4.00                              | 1.90                     |
| 7.50                          | 3.50                                | 4.00                              | 1.90                     |
| 8.00                          | 4.00                                | 4.00                              | 1.90                     |
| 8.50                          | 4.50                                | 4.00                              | 1.90                     |



MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司  
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:  
0.5 Pitch双槽立式BTB母(单高4.0)

PAR BTB0.540-XPLBSB1-MB42

DECIMALS: ANGLES:

X.:±0.50 ±1°

X.X:±0.20

X.XX:±0.10

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F2 REV:A

CUSTOMER COPY

|                                       |         |                                                                                                                                                       |                                    |                       |       |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|
| MANUFACTURE DWG                       |         |  <div>东莞市讯普电子科技有限公司<br/>DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd</div> |                                    |                       |       |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES |         |                                                                  | TITLE:<br>0.5 Pitch双槽立式BTB母(单高4.0) |                       |       |
|                                       |         |                                                                                                                                                       | PAR                                | BTB0.540-XPLBSB1-MB42 |       |
|                                       |         |                                                                                                                                                       | DWN                                | Lucas                 |       |
|                                       |         |                                                                                                                                                       | CHKD                               | Ethan                 |       |
|                                       |         |                                                                                                                                                       | APVD                               | Jacob                 |       |
| DECIMALS:                             | ANGLES: |                                                                  | SCALE1:1                           | UNIT:MM               |       |
| X.:±0.50                              | ±1°     |                                                                                                                                                       |                                    |                       |       |
| X.X:±0.20                             |         |                                                                                                                                                       |                                    |                       |       |
| X.XX:±0.10                            |         |                                                                                                                                                       |                                    |                       |       |
|                                       |         | CUSTOMER COPY                                                                                                                                         | SIZE:A4                            | SHEET:1F2             | REV:A |