版 本	变 更 内 容	工程确认	日 期

SIDE VIEW



EDGE VIEW



TOP VIEW





1. 材质:黄铜，厚度:3.0mm±0.02mm;
2. 表面处理:镀镍 3-5um;
3. 在常温常湿环境下保质期为1年。
4. 未注公差:±0.1mm;
5. 盐雾试验:48小时;
6. 符合RoHS、REACH环保要求;
7. 包装方式:散装(01) 编带(02)

品牌(Brand)	博众新材 DGBZ NEW MATERAIL	页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A1	比例(SCALE)
工厂 (Factory)	东莞市博众新能源材料技术有限公司 Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd	日期 (DATE)	2021.06.18	
		设计 (DESIGN)	LUO	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名 (Item NO)	6*4*3mm 黄铜镀镍 载流铜片	审核 (CHECKED)	Roby ZHU	X. ±0.20 X.° ±4° .X ±0.10 .X° ±2° .XX ±0.05 .XX° ±1°
料号(Part NO)	BTC-643-BN01X	核准 (APPROVED)	Lanti LI	

These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd, Ltd. The property should not be copied. Without Dongguan Bozhong Electrical Co., Ltd. Prior written consent to copy or use in any way.