





|       |
|-------|
| RoHS  |
| REACH |
|       |
|       |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
|         | >15.0   | 03.0    |
| 13.85   | 15.0    | 03.0    |
| 12.85   | 14.0    | 03.0    |
| 11.85   | 13.0    | 03.0    |
| 11.35   | 12.5    | 03.0    |
| 10.85   | 12.0    | 03.0    |
| 10.35   | 11.5    | 03.0    |
| 9.85    | 11.0    | 03.0    |
| 9.35    | 10.5    | 03.0    |
| 8.85    | 10.0    | 03.2    |
| 8.35    | 9.5     | 03.2    |
| 7.85    | 9.0     | 03.2    |
| 7.35    | 8.5     | 03.3    |
| 6.85    | 8.0     | 03.3    |
| 6.35    | 7.5     | 03.3    |
| 5.85    | 7.0     | 03.3    |
| 5.35    | 6.5     | 03.3    |
| 4.85    | 6.0     | 03.3    |
| 4.35    | 5.5     | 03.3    |
| 3.85    | 5.0     | 03.5    |
| 3.15    | 4.3     | 03.5    |
| 高度L     | 帽头H     | 直径A     |
| 单位 (mm) | 单位 (mm) | 单位 (mm) |



- 技术参数:
1. 做用温度: -25~+85℃;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻: ≤50mΩ;
  4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
  5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
  6. 动 作 力: 260g±50g;
  7. 使用寿命: 100000次;
  8. 未注尺寸公差参照下面表格。

|    |      |         |      |    |    |
|----|------|---------|------|----|----|
| 6  | 机架   | 冷轧钢带    | 铜锡   | 1  |    |
| 5  | 接触脚  | 黄铜      | 镀银   | 1  |    |
| 4  | 基座   | PPA(黑色) | ——   | 1  |    |
| 3  | 簧片   | 复合银     | 镀银   | 1  |    |
| 2  | 盖板   | 不锈钢     | ——   | 1  |    |
| 1  | 按钮   | PPA(黑色) | ——   | 1  |    |
| 序号 | 零件名称 | 材料规格    | 表面处理 | 数量 | 备注 |

| 未注尺寸公差(mm) |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| 0~3        | ±0.05 | ±0.10 | ±0.20 |
| >3~6       | ±0.05 | ±0.15 | ±0.30 |
| >6~30      | ±0.10 | ±0.20 | ±0.50 |
| >30~120    | ±0.15 | ±0.30 | ±0.80 |
| 角 度        |       | ±1°   |       |

|     |   |   |                                                                                       |    |     |
|-----|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 设 计 | S | H |  |    |     |
| 审 核 | Z | F | C                                                                                     | 图面 | A4  |
|     |   |   |                                                                                       | 单位 | MM  |
| 标准化 |   |   |                                                                                       | 比例 | 1:1 |
|     |   |   |                                                                                       | 重量 |     |
| 批 准 | L | P | J                                                                                     | 页码 | 1/1 |
|     |   |   |                                                                                       | 版次 | A/0 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 产品名称: 轻触开关             |  |
| 产品料号: TC-6615C-9.5-260 |  |
| 产品规格: 7.5机架(1号机架)      |  |
| 深圳市富港科技有限公司            |  |