


## CUSTOMER DRAWING

| REV.<br>版本 | ECN NO.<br>ECN编号 | DATE<br>日期 | DESCRIPTION<br>内容描述 | APPROVED BY<br>核准 |
|------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|
| A0         | —                | 2026/03/06 | NEW RELEASE         | APLIN             |

| H25    | 03                                          | XX       | X                 | X             | X               | X            | X             | X              | X             | XX     |
|--------|---------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| Series | Rating                                      | Function | Terminal Type     | Actuator Type | Actuator Height | Housing Type | Terminal Type | Actuator Color | Housing Color | Suffix |
| 03     | 10A 125VAC<br>6A 250VAC<br>3(3)A 125/250VAC | 12       | S Solder Terminal | A             | 3 3mm           | N            | T1            | B Black        | B Black       |        |
|        |                                             | 13       | P PCB Terminal    | B             | 4 4mm           | R            | T2            | W White        | W White       |        |
|        |                                             | 14       |                   | C             | 5 5mm           |              | T3            | R Red          | R Red         |        |
|        |                                             | ... ..   |                   |               |                 |              | T4            |                |               |        |
|        |                                             | 22       |                   |               |                 |              | T5            |                |               |        |
|        |                                             | 23       |                   |               |                 |              |               |                |               |        |
|        |                                             | 24       |                   |               |                 |              |               |                |               |        |
|        |                                             | ... ..   |                   |               |                 |              |               |                |               |        |

## 规格 Specification:

- 开关型号 Model No.:H25-0323PC
- 额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
- 接触电阻 Contact resistance: $\leq 30\text{ m}\Omega$
- 绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100\text{ M}\Omega(\text{DC}500\text{V}/\text{Min})$
- 电气寿命 Electronics life: $> 10000$  cycles
- 材质 Material: 塑胶 Plastic: PA9T
- 端子 Terminal&接触片 Contact: Gold-plated Copper
- 所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant




| 操作力 Operation force |                  |
|---------------------|------------------|
| POS. 1 to POS. 2    | POS. 2 to POS. 3 |
| 580 $\pm$ 200gf     | 1200 $\pm$ 200gf |

※接触片与针脚镀金0.03um

## MARKING

HAOTONG  
H25 SERIES  
3(3)A 125/250VAC



佛山市皓通电子有限公司  
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

|                    |                                  |                     |                                                                                       |                  |                         |                           |                  |  |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--|
| DRAWN BY<br>制 图    | APLIN                            | 2026/03/06          | SCALE<br>比 例                                                                          | FREE             | PRODUCT NAME<br>产 品 名 称 |                           | SLIDE SWITCH     |  |
| CHECKED BY<br>核 对  | APLIN                            | 2026/03/06          | PAGE<br>页 面                                                                           | 1/1              | DESCRIPTION<br>产 品 描 述  |                           | 3(3)A 125/250VAC |  |
| APPROVED BY<br>批 准 | ZHANG                            | 2026/03/06          | UNIT<br>单 位                                                                           | mm               |                         |                           |                  |  |
| TOLERANCE<br>未标注公差 | X: ±0.5<br>.X: ±0.3<br>.XX: ±0.2 | X°: ±5°<br>.X°: ±2° | PROJECTED 投影                                                                          | PART NO.<br>物料编号 |                         | H25-0324PC-7NT5BB-3T-P-AU |                  |  |
|                    |                                  |                     |  | SIZE<br>尺寸       | A4                      | DRAWN NO.<br>图纸编号         | HTDW20260306-143 |  |