






CUSTOMER DRAWING



MARKING

HAOTONG
H25-0323SC/PC
3(3)A 125/250VAC



REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0		2019/12/26	NEW RELEASE	APLIN

H25	03	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
Series	Rating	Function	Terminal Type	Actuator Type	Actuator Height	Wiring Type	Terminal Type	Package	Actuator Color	Wiring Color	Suffix
03	125/250VAC 3(3)A	12 125/250VAC 13 125/250VAC	S Solder Terminal P PCB Terminal	A	3 3mm 4 4mm 5 5mm	N	T1	SMD Blank	B Black W White R Red	B Black W White R Red	
14	125/250VAC	14 125/250VAC		B		R	T2				
22	125/250VAC	22 125/250VAC		C			T3				
23	125/250VAC	23 125/250VAC					T4				
24	125/250VAC	24 125/250VAC					T5				

规格 Specification:

- 1.开关型号 Model No.:H25-0323PC
- 2.额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
- 3.接触电阻 Contact resistance:≤30 mΩ
- 4.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
- 5.电气寿命 Electronics life:>10000 cycles
- 6.操作力 Operation force:400±150gf
- 7.所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant
- 8.出厂使用需知: 30天之后使用, 需烘烤6个小时, 温度110℃, 再进行使用(尼龙9T特性), 样品需要手焊。

Haoswitch

佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	APLIN	2019/12/26	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产 品 名 称		SLIDE SWITCH	
CHECKED BY 核 对	APLIN	2019/12/26	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产 品 描 述		3(3)A 125/250VAC	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2019/12/26	UNIT 单 位	mm				
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影 	PART NO. 物 料 编 号		H25-0323PC-7NT1ZWV-PPA		
				SIZE 尺 寸	A4	DRAWN NO. 图 纸 编 号	HTDW20191226-103	