



标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

| No. of Contact | Dimension |       |       |       |       |       |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | A         | B     | C     | D     | E     | F     |
| 11             | 5.50      | 2.40  | 3.00  | 3.63  | 4.95  | 3.60  |
| 13             | 6.10      | 3.00  | 3.60  | 4.23  | 5.55  | 4.20  |
| 15             | 6.70      | 3.60  | 4.20  | 4.83  | 6.15  | 4.80  |
| 17             | 7.30      | 4.20  | 4.80  | 5.43  | 6.75  | 5.40  |
| 19             | 7.90      | 4.80  | 5.40  | 6.03  | 7.35  | 6.00  |
| 21             | 8.50      | 5.40  | 6.00  | 6.63  | 7.95  | 6.60  |
| 23             | 9.10      | 6.00  | 6.60  | 7.23  | 8.55  | 7.20  |
| 25             | 9.70      | 6.60  | 7.20  | 7.83  | 9.15  | 7.80  |
| 31             | 11.50     | 8.40  | 9.00  | 9.63  | 10.95 | 9.60  |
| 33             | 12.10     | 9.00  | 9.60  | 10.23 | 11.55 | 10.20 |
| 35             | 12.70     | 9.60  | 10.20 | 10.83 | 12.15 | 10.80 |
| 39             | 13.90     | 10.80 | 11.40 | 12.03 | 13.35 | 12.00 |
| 41             | 14.50     | 11.40 | 12.00 | 12.63 | 13.95 | 12.60 |
| 45             | 15.70     | 12.60 | 13.20 | 13.83 | 15.15 | 13.80 |
| 51             | 17.50     | 14.40 | 15.00 | 15.63 | 16.95 | 15.60 |

Long Cover type

Scale 2:1  
Long Cover type

Note:

## 1.Material






- 1.1: Housing: LCP Color: White
- 1.2: Actuator: PA Color:Black.
- 1.3: Contact: Phosphor Bronze.
- 1.4: LEG: Phosphor Bronze.

## 2.Plating

- 2.1: Contact: See Part Number.
- 2.2: LEG: Matte Tin Plating Over Nickel.

## 3.Rating:

- 3.1: Operating Voltage: 30V AC/DC.
- 3.2: Current Rating: 0.2A AC/DC.
- 3.3: Operating Temperature: -55°C~+85°C.

SEC A-A  
Scale 2:1

|    |    |     |       |    |
|----|----|-----|-------|----|
| 2  | 端子 | 铜   | 点镀金   |    |
| 1  | 底座 | LCP | 本色    |    |
| 序号 | 品名 | 材质  | 电镀/颜色 | 备注 |

|                                                                                                   |  |                |        |                                                                                       |      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  深圳市虹成电子有限公司 |  | 品 名<br>TITLE   |        | FPC座                                                                                  |      |                                                                                       |
|                                                                                                   |  | 料 号<br>PART NO |        | HC-FPC-0.3-17P-FHH10                                                                  |      |                                                                                       |
| GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED)                                                          |  | 比 例<br>SCALE   | 1 : 1  |  |      |                                                                                       |
| X.X :±0.30    X.X' :±5'                                                                           |  | 单 位<br>UNIT    | MM     |                                                                                       |      |                                                                                       |
| X.XX :±0.20    X.XX':±2'                                                                          |  | 张 数<br>PART NO | 1 OF 1 | 制 图<br>DRAW                                                                           | AhYe |  |
|                                                                                                   |  | 版 本<br>REV     | A      | 审 核<br>CHECKED                                                                        | 夏操云  |                                                                                       |
|                                                                                                   |  |                |        | 批 准<br>APPROVE                                                                        | 赵亮亮  |                                                                                       |