




HAOYU




SCHEMATIC



P.C.B LAYOUT

邮箱: hooya89@hooya.hk
电话: 0769-82310511-867



MATAL	X
SUS	0.2mm
PBS	0.25mm

PIN	φ1.65	φ2.0	φ2.5
APPD.			

					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED					
6	DC005 PING	BRASS	1	Ni PLATED	UP TO 5mm: ±0.1	ANGULAR	A1	2019.03.22	新增PIN针1.65尺寸	XYZ
5	DC005 4#FLAT PIECE	BRASS	1	Ag PLATED	ABOVE 5mm: ±0.2	±1°	NO	DATE	REVISIONS	BY APPD
4	DC005 2#CURVE PIECE	BRASS	1	Ag PLATED	TITLE:DC JACK			UNIT : MM	ROHS	DWN
3	DC005 3#SPRING	PBS	1	Ag PLATED	MODEL: DC-005I-20-PU-SP(UL)			SCALE: 4:1	COMPLIANT	CHK'D
2	DC005 COVER	PBT	1	BLACK	 HAOYU(HONGKONG)LIMITED 皓宇(香港)有限公司			APPD		REV :A1
1	DC005 CASE	PBT	1	BLACK						
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING				PRO.AGL: 		

ECBT2.E509849 - Connectors for Use in Data, Signal, Control and Power Applications - Component

Connectors for Use in Data, Signal, Control and Power Applications - Component

See General Information for **Connectors** for Use in Data, Signal, Control and Power Applications - Component

YAT SHUN ELECTRONIC CO LTD

E509849

Rm 609, 6th Fl
Kwong Sang Hong Centre
151-153 Hoi Bun Rd
Kwun Tong, HONG KONG
Model(s) DC-005, DJ-220, RT-C30

Marking: Company name and model designation on the device or carton.



Last Updated on 2020-05-11

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所提取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2020 UL LLC”

YAT SHUN ELECTRONICS