


| REV. | EC# | DESCRIPTION | DATE DRAWN | CHECK | APPROVED |
|------|-----|-------------|------------|-------|----------|
| 1.00 |     | 初版发行        | 2020-8-28  |       |          |
|      |     |             |            |       |          |
|      |     |             |            |       |          |

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 15P  | 32.0  | 28.0  | 30.9  |
| 14P  | 30.0  | 26.0  | 28.9  |
| 13P  | 28.0  | 24.0  | 26.9  |
| 12P  | 26.0  | 22.0  | 24.9  |
| 11P  | 24.0  | 20.0  | 22.9  |
| 10P  | 22.0  | 18.0  | 20.9  |
| 9P   | 20.0  | 16.0  | 18.9  |
| 8P   | 18.0  | 14.0  | 16.9  |
| 7P   | 16.0  | 12.0  | 14.9  |
| 6P   | 14.0  | 10.0  | 12.9  |
| 5P   | 12.0  | 8.0   | 10.9  |
| 4P   | 10.0  | 6.0   | 8.9   |
| 3P   | 8.0   | 4.0   | 6.9   |
| 2P   | 6.0   | 2.0   | 4.9   |
| PINS | DIM.A | DIM.B | DIM.C |

温度范围：-25℃~85℃  
额定电压：250V AC/DC  
额定电流：2A AC/DC  
接触电阻：≤0.02Ω  
绝缘电阻：≥1000MΩ  
耐 压 值：800V AC/minute  
适用基板厚度：1.6mm



PCB LAYOUT

技术要求：

- 1) 材质：见附表；
- 2) 电镀：见附表；
- 3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象；
- 4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

| GENERAL TOLERANCES |       |        |        |
|--------------------|-------|--------|--------|
| DIM                | TOL   | DIM    | DEG    |
| X.                 |       | X°.    | ±3.00° |
| X.X                | ±0.35 | X.X°   | ±2.00° |
| X.XX               | ±0.25 | X.XX°  | ±1.00° |
| X.XXX              | ±0.15 | X.XXX° |        |

|                                                                                                              |         |       |                          |                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                            | PIN     | n PCS | 材质:黄铜,电镀:镀亮锡             |                                                                                       |            |
| 1                                                                                                            | Housing | 1 PCS | 材质:PA66增强(UL94V-0),颜色:米色 |                                                                                       |            |
| NO.                                                                                                          | NAME    | Q'TY  | DESCRIPTION              |                                                                                       |            |
| <div> 深圳市韩下电子有限公司</div> |         |       |                          |                                                                                       |            |
| DRAW :                                                                                                       |         | 黄彬    | 2020-8-28                | TITLE:<br>针座                                                                          |            |
| DESIGN:                                                                                                      |         |       |                          |                                                                                       |            |
| CHECK:                                                                                                       |         | 张伟    | 2020-8-28                | SERIES: HY2.0 SERIES                                                                  |            |
| APPROVED                                                                                                     |         | 罗小春   | 2020-8-28                | P/N:                                                                                  |            |
| CUSTOMER DRAWING                                                                                             |         |       |                          | REV. 1.00                                                                             | SCALE N/A  |
|                                                                                                              |         |       |                          | UNIT: mm                                                                              | SHEET: 1/1 |
|                                                                                                              |         |       |                          |  |            |



深圳市韩下电子有限公司  
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd  
Tel: 0755-23086569

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码  
Material code:

\_\_\_\_\_

产品名称 Project:

针座

\_\_\_\_\_

规格型号 Part No:

HX-HY2.0-6PWZ-WG-M

\_\_\_\_\_

#### 贵公司承认印 Approval signatures

| 料 号/Part No. | 签 章/Signatures |
|--------------|----------------|
|              |                |

日期 Date:

|             |     |                                                                                      |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 拟制/Drawn    | 黄彬  |  |
| 审核/Check    | 张伟  |                                                                                      |
| 批准/Approved | 罗小春 |                                                                                      |