REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		

RoHS Compliant















Specifications:
1.Rated Voltage : 50V AC/DC
2.Rated Current : 1A AC,DC
3.Withstand Voltage : 200V AC/minute
4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5.Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
7.Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;

PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1	D±0.1
2P	4.35	2.45	1.00	3.25
3P	5.35	3.45	2.00	4.25
4P	6.35	4.45	3.00	5.25
5P	7.35	5.45	4.00	6.25
6P	8.35	6.45	5.00	7.25
7P	9.35	7.45	6.00	8.25
8P	10.35	8.45	7.00	9.25
9P	11.35	9.45	8.00	10.25
10P	12.35	10.45	9.00	11.25

序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
3	插片	黄铜H65	镀镍锡	
2	插针	黄铜H65	镀镍锡	
1	基座	LCP	本 色	

X. ±0.50	X.° ± 2°	UNITS mm	广东创粤科技有限公司
.X ±0.30	.X° ± 1°	MAT'L	TITLE: 1.0针座卧贴编带
.XX ±0.10	.XX° ± 0.5°		
.XXX ± 0.05		FINISH	APPD: / DWG NO.: CY-SH1.0-6P-SMT-46818
		Q'TY	CHKD:
			DR:

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD

SCALE	SHEET	REV.
1/1	1/1	A1