









技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ 。

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch C型单槽立式BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色: 米黄色
②	0.5 Pitch C型单槽立式BTB公座端子	铜合金/表面点镀金

DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X±0.5	X.*±1°
.XX±0.2	.X.*±
.XXX±0.1	.XX.*±

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyecn Electronics Co.,Ltd

APR. Alex
CHK. Jack
DRA. Can

TITLE: 0.5 Pitch C型单槽立式BTB公座胶芯(料1.3)
DWG NO. XY-DF513C-NLBGBW
PROJ.  CUSTOMER DRAWING
SIZE A4 SCALE 1:1 SHEET 1/1 REV. A

合高(H)	公座单高	母座单高
1.5	1.3	1.4
2.0	1.3	1.9
2.5	1.3	2.4

Part No	CKT	A	B	C
XY-DF513C-10LBGBW	2X5	2.00	3.40	5.50
XY-DF513C-12LBGBW	2X6	2.50	3.90	6.00
XY-DF513C-14LBGBW	2X7	3.00	4.40	6.50
XY-DF513C-16LBGBW	2X8	3.50	4.90	7.00
XY-DF513C-18LBGBW	2X9	4.00	5.40	7.50
XY-DF513C-20LBGBW	2X10	4.50	5.90	8.00
XY-DF513C-22LBGBW	2X11	5.00	6.40	8.50
XY-DF513C-24LBGBW	2X12	5.50	6.90	9.00
XY-DF513C-26LBGBW	2X13	6.00	7.40	9.50
XY-DF513C-28LBGBW	2X14	6.50	7.90	10.00
XY-DF513C-30LBGBW	2X15	7.00	8.40	10.50
XY-DF513C-32LBGBW	2X16	7.50	8.90	11.00
XY-DF513C-34LBGBW	2X17	8.00	9.40	11.50
XY-DF513C-36LBGBW	2X18	8.50	9.90	12.00
XY-DF513C-38LBGBW	2X19	9.00	10.40	12.50
XY-DF513C-40LBGBW	2X20	9.50	10.90	13.00
.....	...	...	...	...
XY-DF513C-100LBGBW	2X50	24.50	25.90	28.00