REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		



3D VIEW













Specifications:

1. Rated Voltage : 125V AC/DC
2. Rated Current : 1A AC,DC
3. Withstand Voltage : 200V AC/minute
4. Contact Resistance : 30mΩ(MAX.)
5. Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6. Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
7. Operation Temperature Range:-40°C~+105°C;

PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1	D±0.1
2P	7.50	3.20	4.50	1.25
3P	8.75	4.45	5.75	2.50
4P	10.00	5.70	7.00	3.75
5P	11.25	6.95	8.25	5.00
6P	12.50	8.20	9.50	6.25
7P	13.75	9.45	10.75	7.50
8P	15.00	10.70	12.00	8.75
9P	16.25	11.95	13.25	10.00
10P	17.50	13.20	14.50	11.25

序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
3	插片	黄铜H65	镀镍锡	
2	插针	黄铜H65	镀镍锡	
1	基座	LCP	本 色	

X. ±0.50	X.° ± 2°	UNITS mm
.X ±0.30	.X° ± 1°	MAT'L
.XX ±0.10	.XX° ± 0.5°	
.XXX ± 0.05		FINISH
		Q'TY

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD

广东创粤科技有限公司

TITLE: 针座1.25立贴不加盖

APPD:

CHKD:

DR:

DWG NO.: CY-P1.25-5P-SMT-46838

SCALE	SHEET	REV.
1/1	1/1	A1