





CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	—	2026/08/10	NEW RELEASE	APLIN




PCB LAYOUT

H25	03	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
Series	Rating	Function	Terminal Type	Actuator Type	Actuator Height	Mounting Type	Terminal Type	Package	Actuator Color	Mounting Color	Suffix
03	3(3)A 125/250VAC	12 13	S Solder Terminal P PCB Terminal	A	3 4 5	Y	T1	Z SMD Blank DIP	B Black W White R Red	B Black W White R Red	
14	...	...	...	B	...	...	T2	...	...	...	...
22	...	...	...	C	...	...	T3	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	T4	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	T5	...	...	...	...



MARKING

HAOTONG
H25 SERIES
3(3)A 125/250VAC



CIRCUIT

规格 Specification:

- 开关型号 Model No.:H25-0325PC
- 额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
- 接触电阻 Contact resistance: $\leq 30\text{ m}\Omega$
- 绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100\text{ M}\Omega(\text{DC}500\text{V}/\text{Min})$
- 电气寿命 Electronics life: $> 10000\text{ cycles}$
- 操作力 Operation force: $400\pm 150\text{gf}$
- 所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant
- 出厂使用需知: 30天之后使用, 需烘烤6个小时, 温度 110°C , 再进行使用(尼龙9T特性), 样品需要手焊。



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	APLIN	2026/08/10	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产 品 名 称		SLIDE SWITCH	
CHECKED BY 核 对	APLIN	2026/08/10	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产 品 描 述		3(3)A 125/250VAC	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2026/08/10	UNIT 单 位	mm				
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影		PART NO. 物料编号		H25-0325PC-9NT1ZWW-PPA	
					SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号	HTDW20260810-012