

CUSTOMER DRAWING																																					
				<table border="1"><tr><th>REV.</th><th>ECN NO.</th><th>DATE</th><th>DESCRIPTION</th><th>APPROVED BY</th></tr><tr><td>版本</td><td>ECN编号</td><td>日期</td><td>内容描述</td><td>核准</td></tr><tr><td>A0</td><td>—</td><td>2026/08/10</td><td>NEW RELEASE</td><td>APLIN</td></tr></table>		REV.	ECN NO.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED BY	版本	ECN编号	日期	内容描述	核准	A0	—	2026/08/10	NEW RELEASE	APLIN																	
REV.	ECN NO.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED BY																																	
版本	ECN编号	日期	内容描述	核准																																	
A0	—	2026/08/10	NEW RELEASE	APLIN																																	
				<table border="1"><tr><th>H25 Series</th><th>03 Rating</th><th>XX Function</th><th>X Terminal Type</th><th>X Actuator Type</th><th>X Actuator Height</th><th>X Mounting Type</th><th>X Terminal Type</th><th>X Package</th><th>X Actuator Color</th><th>X Housing Color</th><th>XX Suffix</th></tr><tr><td>03</td><td>1A 125VAC 0.5A 250VAC 0.1A 125/250VAC</td><td>12 ●○ 13 ○○ 14 ○○○○</td><td>S Solder Terminal P PCB Terminal</td><td>A B C</td><td>3 2mm 4 4mm 5 5mm</td><td>N R</td><td>T1 T2 T3 T4 T5</td><td>Z SMD Blank DIP</td><td>B Black W White R Red</td><td>B Black W White R Red</td><td></td></tr></table>		H25 Series	03 Rating	XX Function	X Terminal Type	X Actuator Type	X Actuator Height	X Mounting Type	X Terminal Type	X Package	X Actuator Color	X Housing Color	XX Suffix	03	1A 125VAC 0.5A 250VAC 0.1A 125/250VAC	12 ●○ 13 ○○ 14 ○○○○	S Solder Terminal P PCB Terminal	A B C	3 2mm 4 4mm 5 5mm	N R	T1 T2 T3 T4 T5	Z SMD Blank DIP	B Black W White R Red	B Black W White R Red									
H25 Series	03 Rating	XX Function	X Terminal Type	X Actuator Type	X Actuator Height	X Mounting Type	X Terminal Type	X Package	X Actuator Color	X Housing Color	XX Suffix																										
03	1A 125VAC 0.5A 250VAC 0.1A 125/250VAC	12 ●○ 13 ○○ 14 ○○○○	S Solder Terminal P PCB Terminal	A B C	3 2mm 4 4mm 5 5mm	N R	T1 T2 T3 T4 T5	Z SMD Blank DIP	B Black W White R Red	B Black W White R Red																											
MARKIMG HAOTONG H25-0323SC/PC 3(3)A 125/250VAC		SCHEMATIC(SHORTING)		规格 Specification: 1.开关型号 Model No.:H25-0323PC 2.额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC 3.接触电阻 Contact resistance:$\leq 30\text{ m}\Omega$ 4.绝缘电阻 Insulation resistance:$\geq 100\text{ M}\Omega(\text{DC}500\text{V}/\text{Min})$ 5.电气寿命 Electronics life:$> 10000\text{ cycles}$ 6.操作力 Operation force:$500 \pm 150\text{ gf}$ 7.所有材料符合 Rohs要求 All materials are Rohs compliant 8.出厂使用需知: 30天之后使用, 需烘烤6个小时, 温度110°C, 再进行使用(尼龙9T特性), 样品需要手焊。 Haoswith 佛山市皓通电子有限公司 FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd. <table border="1"><tr><td>DRAWN BY 制图</td><td>APLIN</td><td>2026/08/10</td><td>SCALE 比例</td><td>FREE</td><td>PRODUCT NAME 产品名称</td><td colspan="2">SLIDE SWITCH</td></tr><tr><td>CHECKED BY 核对</td><td>APLIN</td><td>2026/08/10</td><td>PAGE 页面</td><td>1/1</td><td>DESCRIPTION 产品描述</td><td colspan="2">3(3)A 125/250VAC</td></tr><tr><td>APPROVED BY 批准</td><td>ZHANG</td><td>2026/08/10</td><td>UNIT 单位</td><td>mm</td><td>PART NO. 物料编号</td><td colspan="2">H25-0323PC-7NT1ZWW-TST</td></tr><tr><td>TOLERANCE 未标注公差</td><td>X: ± 0.5 .X: ± 0.3 .XX: ± 0.2</td><td>X°: $\pm 5^{\circ}$.X°: $\pm 2^{\circ}$</td><td colspan="2">PROJECTED 投影 </td><td>SIZE 尺寸</td><td>A4</td><td>DRAWN NO. 图纸编号 HTDW20260810-005</td></tr></table>		DRAWN BY 制图	APLIN	2026/08/10	SCALE 比例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	SLIDE SWITCH		CHECKED BY 核对	APLIN	2026/08/10	PAGE 页面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	3(3)A 125/250VAC		APPROVED BY 批准	ZHANG	2026/08/10	UNIT 单位	mm	PART NO. 物料编号	H25-0323PC-7NT1ZWW-TST		TOLERANCE 未标注公差	X: ± 0.5 .X: ± 0.3 .XX: ± 0.2	X°: $\pm 5^{\circ}$.X°: $\pm 2^{\circ}$	PROJECTED 投影 		SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号 HTDW20260810-005
DRAWN BY 制图	APLIN	2026/08/10	SCALE 比例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	SLIDE SWITCH																															
CHECKED BY 核对	APLIN	2026/08/10	PAGE 页面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	3(3)A 125/250VAC																															
APPROVED BY 批准	ZHANG	2026/08/10	UNIT 单位	mm	PART NO. 物料编号	H25-0323PC-7NT1ZWW-TST																															
TOLERANCE 未标注公差	X: ± 0.5 .X: ± 0.3 .XX: ± 0.2	X°: $\pm 5^{\circ}$.X°: $\pm 2^{\circ}$	PROJECTED 投影 		SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号 HTDW20260810-005																														

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	——	2026/08/10	NEW RELEASE	APLIN

H25	03	XX		X	X	X	X	X	X	X	XX			
Series	Rating	Function		Terminal Type	Actuator Type	Actuator Bracket	Housing Type	Terminal Type	Package	Actuator Color	Housing Color	Suffix		
03	10A 125VAC 30 125VAC 600A 125/250VAC	12		S Solder Terminal	A	3 3mm 4 4mm	N 	T1 	Blank	B Black	B Black	B Black		
		13		P PCB Terminal		5 5mm	R 	T2 		W White	W White	W White		
		14			B	...					R Red	R Red	R Red	
		...	...											
		22			C				T3 					
		23												
		24								T4 				
		...	...											

- 1.开关型号 Model No.:H25-0323PC
- 2.额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
- 3.接触电阻 Contact resistance: $\leq 30\text{ m}\Omega$
- 4.绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100\text{ M}\Omega$ (DC500V/Min)
- 5.电气寿命 Electronics life: $> 10000\text{ cycles}$
- 6.操作力 Operation force: $500\pm 150\text{ gf}$
- 7.所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant
- 8.出厂使用需知: 30天之后使用, 需烘烤6个小时, 温度 110°C , 再进行使用(尼龙9T特性), 样品需要手焊。



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	APLIN	2026/08/10	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	SLIDE SWITCH	
CHECKED BY 核 对	APLIN	2026/08/10	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	3(3)A 125/250VAC	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2026/08/10	UNIT 单 位	mm			
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 X: ±0.3 XX: ±0.2	X°: ±5° X°: ±2°	PROJECTED 投影		PART NO. 物料编号	H25-0323PC-7NT1ZWW-TST	
					SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号