





CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	—	2019/12/26	NEW RELEASE	APLIN




PCB LAYOUT



MARKING

HAOTONG
H25-0323SC/PC
3(3)A 125/250VAC



SCHEMATIC

H25	03	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
Series	Rating	Function	Terminal Type	Actuator Type	Actuator Height	Housing Type	Terminal Type	Package	Actuator Color	Housing Color	Suffix
03	0A 125VAC 3A 250VAC 3(3)A 125/250VAC	12 13 14 ... 22 23 24 ...	S Solder Terminal P PCB Terminal	A B C	3 3mm 4 4mm 5 5mm ...	X K ...	T1 T2 T3 T4 T5	Z SMD Blank DIP	B Black W White R Red	B Black W White R Red	

规格 Specification:

- 开关型号 Model No.:H25-0323PC
- 额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
- 接触电阻 Contact resistance: $\leq 30\text{ m}\Omega$
- 绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100\text{ M}\Omega(\text{DC}500\text{V}/\text{Min})$
- 电气寿命 Electronics life: $> 10000\text{ cycles}$
- 操作力 Operation force: $400\pm 150\text{gf}$
- 所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant
- 出厂使用需知: 30天之后使用, 需烘烤6个小时, 温度 110°C , 再进行使用 (尼龙9T特性), 样品需要手焊。



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制图	APLIN	2019/12/26	SCALE 比例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	SLIDE SWITCH
CHECKED BY 核对	APLIN	2019/12/26	PAGE 页面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	3(3)A 125/250VAC
APPROVED BY 批准	ZHANG	2019/12/26	UNIT 单位	mm	PART NO. 物料编号	H25-0323PC-8R1T1ZBB-T
TOLERANCE 未标注公差	X: ± 0.5 .X: ± 0.3 .XX: ± 0.2	X°: $\pm 5^{\circ}$.X°: $\pm 2^{\circ}$	PROJECTED 投影 	SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号 HTDW20191226-093