
































技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 100V, AC。
4. 接触电阻: $\leq 0.05\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$

Part No	CKT	A	B	C
ZX-BTB0.8-57HGB1-20PLT	2*10	7.20	13.80	12.20
ZX-BTB0.8-57HGB1-22PLT	2*11	8.00	14.60	13.00
ZX-BTB0.8-57HGB1-24PLT	2*12	8.80	15.40	13.80
ZX-BTB0.8-57HGB1-26PLT	2*13	9.60	16.20	14.60
ZX-BTB0.8-57HGB1-28PLT	2*14	10.40	17.00	15.40
ZX-BTB0.8-57HGB1-30PLT	2*15	11.20	17.80	16.20
ZX-BTB0.8-57HGB1-32PLT	2*16	12.00	18.60	17.00
ZX-BTB0.8-57HGB1-34PLT	2*17	12.80	19.40	17.80
ZX-BTB0.8-57HGB1-36PLT	2*18	13.60	20.20	18.60
ZX-BTB0.8-57HGB1-38PLT	2*19	14.40	21.00	19.40
ZX-BTB0.8-57HGB1-40PLT	2*20	15.20	21.80	20.20
ZX-BTB0.8-57HGB1-42PLT	2*21	16.00	22.60	21.00
ZX-BTB0.8-57HGB1-44PLT	2*22	16.80	23.40	21.80
ZX-BTB0.8-57HGB1-46PLT	2*23	17.60	24.20	22.60
ZX-BTB0.8-57HGB1-48PLT	2*24	18.40	25.00	23.40
ZX-BTB0.8-57HGB1-50PLT	2*25	19.20	25.80	24.20
.....	...	...	...	...
ZX-BTB0.8-57HGB1-200PLT	2*100	79.20	85.80	84.20

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	料号 PART NO.			版本 REV.
①	0.8 Pitch B型立式 BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0 颜色:本色				X.	±0.50	X.°	±1°	品名 TITLE	ZX-BTB0.8-57HGB1-XPLT	页次 SHEET
②	0.8 Pitch B型立式 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金				X.X	±0.20			客户料号 CUTM.NO.	0.8 Pitch B型立式BTB公座(单高5.7)	1/2
③	0.8 Pitch B型立式 BTB公座吸盖	不锈钢				X.XX	±0.10			兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.		
								单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	

公座 (PLUG) 母座 (SOCKET)				
				
				
				
				

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENE RL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-BTB0.8-57HGB1-XPLT	版本 REV.	A	
			X.	±0.50	X.°	±1°	审核 CHECK	LEO		品名 TITLE	0.8 Pitch B型立式BTB公座(单高5.7)	页次 SHEET	2/2
			X.X	±0.20		核准 APPROVAL		JOHN		客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX	±0.10			单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.		