REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		











RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

注意：

1. 材料
塑胶：LCP UL94 V-0
端子：铜合金H65
最小接触面积镀金，0.5u“焊料区的最小锡（无铅）
外壳：SUS304-H/CU，T=0.25±0.03mm，50u“镀镍。

2. 机械：
插入：5~20N。
拔取：试验后8~20N。
耐久性：5000次循环

3. 电气：
电流：VBUS为3A；接地引脚为1.25A，其他0.25A。
电压：最大20 V
耐压：100V AC R.M.S。
接触电阻：最大40mΩ。
绝缘电阻：最小100MΩ。

4. 环境
温度范围-25° C~+85° C

PIN	SIGNAL NAME
B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND

X. ±0.50	X.° ± 2°	UNITS mm	广东创粤科技有限公司
.X ±0.30	.X° ± 1°	MAT'L	TITLE: TYPE-C 6PIN板上四脚插板SMT母座 长L=10.0MM 无弹
.XX ±0.10	.XX° ± 0.5°		
.XXX ± 0.05		FINISH	APPD: / DWG NO.: TYPE-C-6P-L10.0-24311
		Q'TY	CHKD: / DR: / SCALE 1/1 / SHEET 1/1 / REV. A1

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF GUANGDONG CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF GUANGDONG CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD