| REV. | ZONE | DESCRIPTION | DESIGN | DATE |
|---|---|---|---|---|
| B | | NEW | | |

RoHS Compliant










3D View













RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

| PIN数 | A±0.1 | B±0.1 | C±0.1 | D±0.1 |
|---|---|---|---|---|
| 2P | 4.35 | 2.45 | 1.00 | 3.25 |
| 3P | 5.35 | 3.45 | 2.00 | 4.25 |
| 4P | 6.35 | 4.45 | 3.00 | 5.25 |
| 5P | 7.35 | 5.45 | 4.00 | 6.25 |
| 6P | 8.35 | 6.45 | 5.00 | 7.25 |
| 7P | 9.35 | 7.45 | 6.00 | 8.25 |
| 8P | 10.35 | 8.45 | 7.00 | 9.25 |
| 9P | 11.35 | 9.45 | 8.00 | 10.25 |
| 10P | 12.35 | 10.45 | 9.00 | 11.25 |

Specifications:
1.Rated Voltage : 50V AC/DC
2.Rated Current : 1A AC,DC
3.Withstand Voltage : 200V AC/minute
4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5.Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
7.Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;

| 序号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 插片 | 黄铜H65 | 镀镍锡 | |
| 2 | 插针 | 黄铜H65 | 镀镍锡 | |
| 1 | 基座 | LCP | 本 色 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X. ±0.50 | X.° ± 2° | UNITS mm | 广东创粤科技有限公司 |
| .X ±0.30 | .X° ± 1° | MAT'L | TITLE: 1.0针座立贴加盖编带 |
| .XX ±0.10 | .XX° ± 0.5° | | |
| .XXX ± 0.05 | | FINISH | APPD: / DWG NO.: CY-SH1.0-10P-SMT-46831 |
| | | Q'TY | CHKD: |
| | | | DR: / SCALE 1/1 / SHEET 1/1 / REV. A1 |

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD