





CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	——	2026/09/02	NEW RELEASE	APLIN



MARKING

HAOTONG
H25-0322PC  
3(3)A 125/250VAC




PCB LAYOUT

H25	03	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Series	Rating	Function	Terminal Type	Actuator Type	Actuator Height	Housing Type	Terminal Type	Progress	ActuatorColor	HousingColor	Suffi						
03	10A 125VAC 6A 250VAC 8(3)A 125/250VAC	12		S	Solder Terminal	A		3 3mm	N		T1		Z	SMD	B Black	B Black	
		13		P	PCB Terminal		4 4mm	R			T2		Blank	DIP	W White	W White	
		14				B		5 5mm						R	Red	R Red	
		...				C		...									
		22															
		23															
		24															
...																	

规格 Specification:

规格 Specification:

1. 开关型号 Model No.:H25-0322PC
2. 额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
3. 接触电阻 Contact resistance: $\leq 30\text{ m}\Omega$
4. 绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 100\text{ M}\Omega(\text{DC}500\text{V}/\text{Min})$
5. 电气寿命 Electronics life: $> 10000\text{ cycles}$
6. 操作力 Operation force: $400\pm 150\text{gf}$
7. 所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant
8. 出厂使用需知: 30天之后使用, 需烘烤6个小时, 温度 110°C , 再进行使用 (尼龙9T特性), 样品需要手焊。



CIRCUIT

Haoswith

佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	APLIN	2026/09/02	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAM 产品名称		SLIDE SWITCH	
CHECKED BY 核 对	APLIN	2026/09/02	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产品描述		3(3)A 125/250VAC	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2026/09/02	UNIT 单 位	mm				
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影		PART NO. 物料编号		H25-0322PC-7NT1ZWW-9T	
			SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号	HTDW20260902-007		