

Process Capable


RoHS Compliant 2011/65/EU

Compliant Halogen Free


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN









High photosynthesis 合高 (H)	The female seat neight 母座单高 (H1)	The male seat neight 公座单高 (H2)	Insertion height (H3)
3.00	2.20	0.80	1.60
3.50	2.20	1.30	1.60
4.00	3.00	1.00	1.90
4.50	3.50	1.00	1.90
5.00	4.00	1.00	1.90
5.50	4.50	1.00	1.90
6.00	4.00	2.00	1.90
6.50	4.50	2.00	1.90
7.00	3.00	4.00	1.90
7.50	3.50	4.00	1.90
8.00	4.00	4.00	1.90
8.50	4.50	4.00	1.90





PIN NO	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
BTB0508G-2*4PAL1	2*4	1.50	2.50	4.70	3.40	
BTB0508G-2*5PAL1	2*5	2.00	3.00	5.20	3.90	
BTB0508G-2*6PAL1	2*6	2.50	3.50	5.70	4.40	
BTB0508G-2*7PAL1	2*7	3.00	4.00	6.20	4.90	
BTB0508G-2*8PAL1	2*8	3.50	4.50	6.70	5.40	
BTB0508G-2*9PAL1	2*9	4.00	5.00	7.20	5.90	
BTB0508G-2*10PAL1	2*10	4.50	5.50	7.70	6.40	4.00
BTB0508G-2*11PAL1	2*11	5.00	6.00	8.20	6.90	
BTB0508G-2*12PAL1	2*12	5.50	6.50	8.70	7.40	
BTB0508G-2*13PAL1	2*13	6.00	7.00	9.20	7.90	
BTB0508G-2*14PAL1	2*14	6.50	7.50	9.70	8.40	
BTB0508G-2*15PAL1	2*15	7.00	8.00	10.20	8.90	
BTB0508G-2*16PAL1	2*16	7.50	8.50	10.70	9.40	
BTB0508G-2*17PAL1	2*17	8.00	9.00	11.20	9.90	
BTB0508G-2*18PAL1	2*18	8.50	9.50	11.70	10.40	
BTB0508G-2*19PAL1	2*19	9.00	10.00	12.20	10.90	
BTB0508G-2*20PAL1	2*20	9.50	10.50	12.70	11.40	
BTB0508G-2*22PAL1	2*22	10.50	11.50	13.70	12.40	
BTB0508G-2*25PAL1	2*25	12.00	13.00	15.20	13.90	8.00
BTB0508G-2*30PAL1	2*30	14.50	15.50	17.70	16.40	
BTB0508G-2*35PAL1	2*35	17.00	18.00	20.20	18.90	
BTB0508G-2*40PAL1	2*40	19.50	20.50	22.70	21.40	
BTB0508G-2*50PAL1	2*50	24.50	25.50	27.70	26.40	



适用线路板

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:-40°C~85°C.

3.额定电压:50V,AC.

4.接触电阻:≤0.02Ω.

5.绝缘电阻:≥100MΩ

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式 BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式 BTB公座端子	铜合金/表面点镀金
③	0.5 Pitch双槽立式 BTB公座呗盖	LCP UL94 V-0颜色:黑色.

TOLERANCE	
X.±0.50	±1°
X.X±0.20	
X.XX±0.10	
UNITS	mm
MATERILA	— — —
FINISH	— — —

深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

PART NO. BTB0508G-2*NPAL1	TITLE: 0.5 Pitch双槽立式BTB公(单高0.8)
DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
CHED: Olvia	SCALE N:A / SHEET 1/1
APPD: Ava	