

CUSTOMER DRAWING																																																																																			
H25 A 01 XX X X X X X X X X Series Iron Rating Function Terminal Type Actuator Type Actuator Height Housing Type Terminal Type Progress Actuator Color Housing Color Suffix <table border="1"><tr><td>3A 125VAC</td><td>1A 250VAC</td><td>P</td><td>PCB Terminal</td><td>C</td><td>3mm</td><td>N</td><td>T1</td><td>Z</td><td>SMD</td><td>B</td><td>Black</td><td>B</td><td>Black</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4mm</td><td></td><td></td><td>Blank</td><td>DIP</td><td>W</td><td>White</td><td>W</td><td>White</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>R</td><td>Red</td><td>R</td><td>Red</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>...</td><td>N1</td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>...</td><td></td><td>S1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									3A 125VAC	1A 250VAC	P	PCB Terminal	C	3mm	N	T1	Z	SMD	B	Black	B	Black							4mm			Blank	DIP	W	White	W	White							5mm					R	Red	R	Red							...	N1	S													...		S1							
3A 125VAC	1A 250VAC	P	PCB Terminal	C	3mm	N	T1	Z	SMD	B	Black	B	Black																																																																						
					4mm			Blank	DIP	W	White	W	White																																																																						
					5mm					R	Red	R	Red																																																																						
					...	N1	S																																																																												
					...		S1																																																																												
规格 Specification: 1.型号 Model: H25 2.额定值 Rating:3A 125VAC/1A 250VAC 2.接触电阻 Contact resistance:$\leq 100\text{ m}\Omega$ 3.绝缘电阻 Insulation resistance:$\geq 100\text{ M}\Omega(\text{DC}500\text{V}/\text{Min})$ 4.使用寿命 Operation life:$> 5000\text{ cycles(Unloading)}$ 5.操作力 Operation force:$400 \pm 150\text{ gf}$ 6.所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant																																																																																			
佛山市皓通电子有限公司 FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd. <table border="1"><tr><td>DRAWN BY 制图</td><td>APLIN</td><td>2026/08/14</td><td>SCALE 比例</td><td>FREE</td><td>PRODUCT NAME 产品名称</td><td colspan="3">SLIDE SWITCH</td></tr><tr><td>CHECKED BY 核对</td><td>APLIN</td><td>2026/08/14</td><td>PAGE 页面</td><td>1/1</td><td>DESCRIPTION 产品描述</td><td colspan="3">2P3T 3A 125VAC/1A 250VAC</td></tr><tr><td>APPROVED BY 批准</td><td>ZHANG</td><td>2026/08/14</td><td>UNIT 单位</td><td>mm</td><td>PART NO. 物料编号</td><td colspan="3">H25A-0123PC-4NT1BB-W</td></tr><tr><td>TOLERANCE 未标注公差</td><td>X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2</td><td>X°: ±5° .X°: ±2°</td><td colspan="2">PROJECTED 投影 </td><td>SIZE 尺寸</td><td>A4</td><td>DRAWN NO. 图纸编号</td><td>HTDW20260814-006</td></tr></table>									DRAWN BY 制图	APLIN	2026/08/14	SCALE 比例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	SLIDE SWITCH			CHECKED BY 核对	APLIN	2026/08/14	PAGE 页面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	2P3T 3A 125VAC/1A 250VAC			APPROVED BY 批准	ZHANG	2026/08/14	UNIT 单位	mm	PART NO. 物料编号	H25A-0123PC-4NT1BB-W			TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影 		SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号	HTDW20260814-006																																							
DRAWN BY 制图	APLIN	2026/08/14	SCALE 比例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	SLIDE SWITCH																																																																													
CHECKED BY 核对	APLIN	2026/08/14	PAGE 页面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	2P3T 3A 125VAC/1A 250VAC																																																																													
APPROVED BY 批准	ZHANG	2026/08/14	UNIT 单位	mm	PART NO. 物料编号	H25A-0123PC-4NT1BB-W																																																																													
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影 		SIZE 尺寸	A4	DRAWN NO. 图纸编号	HTDW20260814-006																																																																											

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	——	2026/08/14	NEW RELEASE	APLIN

H25	A	O1		XX	X	X	X	X	X	X	X	XX
Series	Iron	Rating	Function	Terminal Type	Actuator Type	Rated Height	Bushing Type	Terminal Type	Progress	Actuator Color	Bushing Color	Suffix
		3A 120VAC 1A 280VDC	12 ●● 13 ●●○● 14 ●●○○● 22 ○●●● 23 ○●●○ 24 ○●○○●	P PCB Terminal	C	3 5mm 4 4mm 5 5mm -	N M1	M S1	Z ZMD DHP Blank	R Black B Black W White R Red	White Black Black Red	

- 1.型号 Model: H25
- 2.额定值 Rating:3A 125VAC/1A 250VAC
- 2.接触电阻 Contact resistance:≤100 mΩ
- 3.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
- 4.使用寿命 Operation life:>5000 cycles(Unloading)
- 5.操作力 Operation force:400±150gf
- 6.所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	APLIN	2026/08/14	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产 品 名 称		SLIDE SWITCH	
CHECKED BY 核 对	APLIN	2026/08/14	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产 品 描 述		2P3T 3A 125VAC/1A 250VAC	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2026/08/14	UNIT 单 位	mm				
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影		PART NO. 物 料 编 号		H25A-0123PC-4NT1BB-W	
			SIZE 尺 寸	A4	DRAWN NO. 图 纸 编 号	HTDW20260814-006		