REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		





3D VIEW











RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1	D±0.1
2P	0.80	1.90	3.78	3.04
3P	1.60	2.70	4.58	3.84
4P	2.40	3.50	5.38	4.64
5P	3.20	4.30	6.18	5.44
6P	4.00	5.10	6.98	6.24
7P	4.80	5.90	7.78	7.04
8P	5.60	6.70	8.58	7.84
9P	6.40	7.50	9.38	8.64
10P	7.20	8.30	10.18	9.44
11P	8.00	9.10	10.98	10.24
12P	8.80	9.90	11.78	11.04
13P	9.60	10.70	12.58	11.84
14P	10.40	11.50	13.38	12.64
15P	11.20	12.30	14.18	13.44
16P	12.00	13.10	14.98	14.24
17P	12.80	13.90	15.78	15.04
18P	13.60	14.70	16.58	15.84
19P	14.40	15.50	17.38	16.64
20P	15.20	16.30	18.18	17.44

Specifications:
Rated Voltage : 30V AC/DC
Rated Current : 0.3A AC,DC
Withstand Voltage : 200V AC/minute
Contact Resistance : 30mΩ(MAX.)
Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
Temperature Range : −25°C~+85°C

序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
C	插片	黄铜	Gold−flash/NI&SN	
B	插针	磷铜	Gold−flash/NI&SN	
A	基座	LCP	本 色	

X. ±0.50	X.° ± 2°	UNITS mm	广东创粤科技有限公司
.X ±0.30	.X° ± 1°	MAT'L	TITLE: 针座0.8卧贴 镀金
.XX ±0.10	.XX° ± 0.5°		
.XXX ± 0.05		FINISH	APPD: / DWG NO.: CY-0.8-5P-SMT-468106
		Q'TY	CHKD:
			DR: / SCALE 1/1 / SHEET 1/1 / REV. A1

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD